

# PHILIPS

3 ampoules flamme  
40 W C37 E14

LED intelligent

Ampoule connectée blanche  
réglable

Jusqu'à 470 lumens

Branchez, le tour est joué !

Contrôle avec l'application ou la  
voix



8720169210332



## La lumière connectée au service de votre quotidien

Apportez une lumière connectée réglable dans n'importe quelle teinte de blanc, chaud ou froid, à vos luminaires Candelabra, avec une ampoule flamme WiZ E14. Utilisez l'application WiZ ou votre voix pour varier l'intensité lumineuse ou appliquer des modes d'éclairage prédéfinis sur les configurations Wi-Fi.

### Contrôle intelligent

- Connecté by WiZ

### Fonctionnalités intelligentes

- Détection de mouvement SpaceSense

### Appareils intelligents

- Certifié Matter

# Points forts

## Connecté by WiZ

Entièrement compatible avec tous les produits Connecté par WiZ : utilisez l'application WiZ pour profiter des avantages de l'éclairage connecté.

## Détection de mouvement SpaceSense



Grâce à la technologie SpaceSense intégrée, transformez vos lampes en détecteurs de mouvement qui s'allument automatiquement lorsque vous entrez dans la pièce : deux lampes ou appareils connectés via WiZ suffisent.

## Certifié Matter



Contrôlez à votre guise grâce à votre assistant vocal préféré ; compatible Matter pour une intégration transparente avec Alexa, Google Home et Apple Home.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: C37
- Prise: E14
- Type de verre: Dépoli
- Finition ampoule: Dépoli
- Int. rég.: Oui

## Dimensions de l'ampoule

- Poids: 0,045 kg

## Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles d'allumage: 50 000
- Durée de vie nominale: 15 000

## Options/accessoires inclus

- LED intégrée: Oui
- Énergie solaire: Non
- Éclairage à intensité variable, lumière chaude: Non

## Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 90
- Temp. de couleur: 2700-6500 K
- Catégorie de couleur de lumière: Niveau de blanc ajustable
- Flux lumineux nominal: 470 lm
- Temps d'allumage: <0.5 s
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 95

## Divers

- EyeComfort: Oui

**Autres caractéristiques**

- Ampérage de la lampe: 40 mA

**Informations figurant sur l'emballage**

- EAN: 8720169210332
- Code commercial: 872016921033200
- Titre du produit: PHI WFB 40W C37 E14 927-65 TW 3CT/6

**Consommation électrique**

- Facteur de puissance: 0.51
- Tension: AC 220-240 V
- Puissance équivalente: 40
- Classe énergétique: F
- Puissance: 4,9
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 5

**Dimensions et poids du produit**

- Hauteur totale: 11,6 mm
- Longueur totale: 11,6 mm
- Largeur totale: 3,9 mm

**Valeurs nominales**

- Durée de vie nominale: 15 000
- Flux lumineux nominal: 470 lm
- Puiss. nomin.: 4.9

**Entretien**

- Garantie: 2 ans

**Spécificités techniques**

- Fréquence: 50-60
- Techno. ampoule: LED
- Numéro d'enregistrement EPREL: 1901099
- Référence de mesure de flux: Sphere

**L'ampoule**

- Mise à jour logicielle: Oui

**Compatibilités**

- Compatible avec la fonction Effets: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires: 9999
- Protocole de communication: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Compatibilité avec les systèmes tiers: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Fonctionnalité Matter: Via des hubs tiers (Wi-Fi)

**Dimensions et poids de l'emballage**

- Code barre produit: 8720169210332
- Poids net: 0,41 kg
- Poids brut: 0,49 kg
- Hauteur: 15,5 cm
- Longueur: 7 cm
- Largeur: 14 cm



Date de publication:  
2026-05-30  
Version: 0.414

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.