

PHILIPS

3 ampoules 60 W
A60 E27

LED intelligent

Ampoule connectée blanche
réglable


Jusqu'à 806 lumens

Branchez, le tour est joué !

Contrôle avec l'application ou la
voix



8720169210394



La lumière connectée au service de votre quotidien

Avec ses ampoules LED, Philips offre une solution simple pour choisir les couleurs convenant à chaque utilisation. Outre leur durée de vie exceptionnelle, ces ampoules créent un éclairage esthétique et permettent de réaliser immédiatement des économies d'énergie substantielles. Avec leur design épuré et élégant, elles sont idéales pour remplacer vos ampoules traditionnelles.

Facile à installer

- Branchez, le tour est joué !

Contrôle intelligent

- Contrôle à distance avec votre smartphone
- Gardez les mains libres

Fonctionnalités intelligentes

- Gradation intelligente via l'application, la voix ou le variateur
- Fonctions bien-être prédéfinies
- Créez des scénarios lumineux automatiques

8720169210394

Modes lumineux

- Blanc variable du froid au chaud, et modes prédéfinis

Points forts

Branchez, le tour est joué !



Pas besoin d'intermédiaire, WiZ communique directement avec votre routeur Wi-Fi. Branchez simplement votre nouvelle lampe, téléchargez l'appli WiZ, et le tour est joué !

Contrôle à distance



Où que vous soyez, vous pouvez contrôler vos lampes WiZ via votre smartphone. Vous avez oublié d'éteindre la lumière en partant ? Pas de souci. L'appli WiZ existe pour iOS et Android.

Gardez les mains libres



Contrôlez vos lumières grâce à la commande vocale. Activez simplement l'intégration à Google ou Alexa, ou ajoutez-la à vos raccourcis Siri.

Variateur intelligent

Modulez l'intensité lumineuse comme vous le souhaitez via votre smartphone, la WiZmote ou même à la voix. Pas besoin de variateur hors de prix.

Fonctions bien-être prédéfinies

Avec les fonctions bien-être prédéfinies proposées dans l'appli WiZ, programmez le scénario d'éclairage le mieux adapté à votre rythme circadien. WiZ favorise l'énergie et la concentration avec un éclairage type lumière du jour, puis passe progressivement à un blanc chaud propice à la détente, qui vous prépare au sommeil.

Créez des scénarios lumineux automatiques

Vous pouvez créer un programme automatique quotidien ou hebdomadaire. Configurez-le pour que les lumières s'allument avant votre retour ou s'éteignent quand vous n'en avez pas besoin.

Blanc variable du froid au chaud, et modes prédéfinis



Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: A60
- Prise: E27
- Type de verre: Dépoli
- Finition ampoule: Dépoli
- Int. rég.: Oui

Dimensions de l'ampoule

- Poids: 0,195 kg

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 25 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles d'allumage: 50 000
- Durée de vie nominale: 25 000

Options/accessoires inclus

- LED intégrée: Oui
- Énergie solaire: Non
- Éclairage à intensité variable, lumière chaude: Non

Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): ≥ 90
- Temp. de couleur: 2700–6500 K
- Catégorie de couleur de lumière: Niveau de blanc ajustable
- Flux lumineux nominal: 806 lm
- Temps d'allumage: < 0.5 s
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 100

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 70 mA

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8720169210394
- Code commercial: 872016921039400
- Titre du produit: PHI WFB 60W A60 E27 927-65 TW 3CT6

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.51
- Tension: 220–240 V
- Puissance équivalente: 60 W
- Puissance: 8 W
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 8

Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 122 mm
- Longueur totale: 122 mm
- Largeur totale: 60 mm

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 25 000
- Flux lumineux nominal: 806 lm
- Puissance nominale: 8 W

Spécificités techniques

- Fréquence: 50–60
- Techno. ampoule: LED
- Référence de mesure de flux: Sphere

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires: 9999
- Protocole de communication: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Compatibilité avec les systèmes tiers: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169210394
- Poids net: 0,2 kg
- Poids brut: 0,32 kg
- Hauteur: 15,5 cm
- Longueur: 8,5 cm
- Largeur: 18 cm



Date de publication:
2026-03-31
Version: 0.342

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.