

PHILIPS

Applique murale
Camill 1,4 W

Luminaires extérieurs

3000K

Noir

Capteur;Solaire;Résistant à
l'eau



8720169263932



Nos lampes LED les plus économies en énergie à ce jour

Donnez un style ancien à votre mur extérieur avec l'applique murale d'extérieur LED noire Philips. Sa lumière diffuse et vive est également idéale pour éclairer votre entrée principale. Son design rétro est une façon élégante de profiter de vos moments en plein air.

Installation facile

- Aucun câblage requis

Solutions d'éclairage durables

- Longue durée de vie, jusqu'à 50 000 heures
- Ultra Efficient Solar

Conçus pour l'extérieur

- IP44 - résiste aux intempéries

Caractéristiques spécifiques

- Lumière à double luminosité
- Détecteur de mouvement et aube/crépuscule intégré

Éclairage de qualité supérieure

- Lumière blanche éclatante 3 000 K

Points forts

Aucun câblage requis



Cette lampe est entièrement alimentée par l'énergie solaire. Aucun câblage n'est nécessaire, ce qui rend ces lumières faciles à positionner et à repositionner n'importe où dans votre jardin ou dans un autre espace extérieur.

Longue durée de vie, jusqu'à 50 000 heures



La lumière LED fiable de haute qualité dure jusqu'à 50 000 heures. Vous pouvez garder l'esprit tranquille : vous savez que vous n'aurez pas à vous soucier de l'entretien pendant des années, tout en profitant chaque nuit d'une lumière parfaite dans le jardin.

Ultra Efficient Solar



Avec le système Philips Ultra Efficient Solar, ces luminaires fournissent jusqu'à 35 heures de lumière sur une batterie entièrement chargée. Profitez d'une lumière vive toute la nuit, même par temps couvert ou en cas d'intempéries.

IP44 - résiste aux intempéries



Cette lampe d'extérieur Philips est spécialement conçue pour les environnements extérieurs humides et a été rigoureusement testée pour garantir sa résistance à l'eau. Son indice de protection IP44 signifie qu'elle a été certifiée comme offrant une protection contre la poussière et les éclaboussures d'eau, l'idéal pour une utilisation générale en extérieur.

Lumière à double luminosité

Créez une ambiance flexible et attrayante avec la fonction de double luminosité. La lumière s'atténue lorsqu'elle est inactive et s'éclaircit automatiquement lorsque des personnes sont présentes, offrant le bon niveau de lumière chaque fois que vous en avez besoin.

Détecteur de mouvement et aube/crépuscule intégré



Grâce au détecteur de mouvement intégré, ces lumières vous accueillent automatiquement lorsque vous rentrez chez vous après la tombée de la nuit ou s'allument lorsque des visiteurs arrivent. La fonction unique aube/crépuscule allume automatiquement les lumières lorsqu'il fait noir dehors, l'idéal pour les longues soirées d'été ou pour assurer votre sécurité.

Lumière blanche éclatante 3 000 K



Saviez-vous que les différentes nuances de lumière blanche sont identifiées à l'aide de différentes températures de couleur, mesurées en Kelvin (K) ? Les températures de couleur inférieures produisent une lumière blanche chaude et confortable, tandis que les températures de couleur supérieures produisent une lumière blanche froide et plus énergisante. Ce luminaire produit une lumière blanche éclatante de 3 000 K.

Caractéristiques

Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Plastique

Durée de vie

- Durée de vie nominale: 50 000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Anti-rouille anti-poussière: Oui
- Faisceaux de lumière bidirectionnels: Non
- Détecteur nuit et jour: Oui
- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Oui
- Détecteur de mouvement: Oui
- Énergie solaire: Oui
- Lumière blanche et chaude: Non
- Point focal: Non

Espace jardin

- Espace jardin: Jardin et terrasse

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 3000 K

Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin, Patio
- Style: Contemporain
- Type: Appliques murales
- EyeComfort: Non
- Innovations LED: UltraEfficient
- Fonctionnalités supplémentaires: Détecteur, Solaire, Étanche

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,48 kg
- Hauteur totale: 205 mm
- Longueur totale: 190 mm
- Largeur totale: 140 mm

Entretien

- Garantie: 5 ans

Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: 250
- Couleur de lumière: 3000K
- Puissance électrique: 4 V
- Éclairage à intensité variable: Non
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: A
- Puissance maximale de l'ampoule de recharge: 1,4
- Indice de protection: IP44 | Protection des fils et résistance aux éclaboussures
- Classe de protection: Classe III - Très basse tension de sécurité
- Source lumineuse remplaçable: Oui

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169263932
- Poids net: 0,48 kg
- Poids brut: 0,7 kg
- Hauteur: 24 cm
- Longueur: 16,5 cm
- Largeur: 15 cm



Date de publication:
2025-12-31
Version: 0.357

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'un contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com