

Applique murale Kylis
25 W GU10 Sans ampoule

Luminaires extérieurs

Sans ampoule

Noir

Résistant à l'eau



8720169266575



Embellissez votre jardin grâce à la lumière

Conçue en fonction des tendances et des modes de vie les plus récents, cette lampe d'extérieur vous permet de créer l'ambiance dont vous avez toujours rêvé.

Facile d'utilisation

- Ampoule non incluse

Une touche d'élégance pour votre jardin

- Optez pour des appliques murales d'extérieur

Conçus pour l'extérieur

- IP44 - résiste aux intempéries

Caractéristiques spécifiques

- Effet de lumière bidirectionnel

Points forts

Ampoule non incluse

Ce luminaire est fourni sans ampoule, ce qui vous permet de choisir le flux lumineux qui convient le mieux à la pièce et à vos goûts. Une ampoule LED Philips assure un éclairage durable et de haute qualité.

Optez pour des appliques murales d'extérieur

Profitez au maximum de votre espace extérieur avec cette applique murale, parfaite pour une installation à proximité d'une porte d'entrée ou sur un mur de terrasse.

IP44 - résiste aux intempéries



Cette lampe d'extérieur Philips est spécialement conçue pour les environnements extérieurs humides et a été rigoureusement testée pour garantir sa résistance à l'eau. Son

indice de protection IP44 signifie qu'elle a été certifiée comme offrant une protection contre la poussière et les éclaboussures d'eau, l'idéal pour une utilisation générale en extérieur.

Effet de lumière bidirectionnel

Ce luminaire pour l'extérieur Philips crée l'ambiance parfaite dans votre jardin ou sur votre terrasse grâce à son effet de lumière bidirectionnel.

Caractéristiques

Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Métal

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Anti-rouille anti-poussière: Oui
- Faisceaux de lumière bidirectionnels: Non
- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Non
- DéTECTEUR de mouvement: Non
- Énergie solaire: Non
- Lumière blanche et chaude: Non
- Point focal: Non

Espace jardin

- Espace jardin: Jardin et terrasse

Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin, Patio
- Style: Contemporain
- Type: Appliques murales
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,65 kg
- Hauteur totale: 160 mm
- Longueur totale: 90 mm
- Largeur totale: 78 mm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Puissance électrique: 220 V - 240 V
- Éclairage à intensité variable: Non
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: sans objet
- Fixation/culot: GU10
- Puissance maximale de l'ampoule de recharge: 25
- Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe I - Mise à la terre
- Source lumineuse remplaçable: Oui
- Nombre de sources lumineuses: 2

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169266575
- Poids net: 0,65 kg
- Poids brut: 0,71 kg

- Hauteur: 17 cm
- Longueur: 8,5 cm
- Largeur: 10 cm



Date de publication:
2025-11-01
Version: 0.299

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com