

PHILIPS

Borne/éclairage de chemin Laven 6 W

Luminaires extérieurs

2700K

Noir

Résistant à l'eau



8720169266674



Embellissez votre jardin grâce à la lumière

Conçue en fonction des tendances et des modes de vie les plus récents, cette lampe d'extérieur vous permet de créer l'ambiance dont vous avez toujours rêvé. Disponible en lumière blanc chaud ou blanc froid.

Ampoule LED innovante

- Lumière LED haute qualité

Qualité supérieure

- Matériau de haute qualité

Conçus pour l'extérieur

- IP44 - résiste aux intempéries

Éclairage de qualité supérieure

- Lumière blanc chaud 2 700 K

Points forts

Lumière LED haute qualité

L'ampoule LED fournie avec cette lampe Philips est une solution exclusive développée par Philips. L'éclairage est instantané et fournit un flux lumineux parfait tout en faisant ressortir les couleurs vives de votre intérieur.

Matériau de haute qualité




Cette lampe extérieure Philips réalisée avec des matériaux de haute qualité bénéficie d'un excellent niveau de finition. Le produit ainsi obtenu est robuste et durable. Il résiste à la rouille et aux taches, quelles que soient les conditions climatiques.

IP44 - résiste aux intempéries



Cette lampe d'extérieur Philips est spécialement conçue pour les environnements extérieurs humides et a été rigoureusement testée pour garantir sa résistance à l'eau. Son indice de protection IP44 signifie qu'elle a été certifiée comme offrant une protection contre la poussière et les éclaboussures d'eau, l'idéal pour une utilisation générale en extérieur.

Lumière blanc chaud 2 700 K



Saviez-vous que les différentes nuances de lumière blanche sont identifiées à l'aide de différentes températures de couleur, mesurées en Kelvin (K) ? Les températures de couleur inférieures produisent une lumière blanche chaude et confortable, tandis que les températures de couleur supérieures produisent une lumière blanche froide et plus énergisante. Ce luminaire produit une lumière chaude et relaxante de 2 700 K.

Caractéristiques

Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Métal

Durée de vie

- Durée de vie nominale: 25 000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Anti-rouille anti-poussière: Oui
- Faisceaux de lumière bidirectionnels: Non
- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Oui
- DéTECTEUR de mouvement: Non
- Énergie solaire: Non
- Point focal: Non

Espace jardin

- Espace jardin: Jardin et terrasse

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K

Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin, Patio
- Style: Contemporain
- Type: Borne/éclairage de bordure
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169266674
- Poids net: 0,73 kg
- Poids brut: 0,99 kg
- Hauteur: 51,5 cm
- Longueur: 11 cm
- Largeur: 11 cm

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,73 kg
- Hauteur totale: 500 mm
- Longueur totale: 100 mm
- Largeur totale: 100 mm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: 720
- Couleur de lumière: Lumière blanche et chaude
- Puissance électrique: 220 V – 240 V
- Éclairage à intensité variable: Non
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: E
- Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 6
- Indice de protection: IP44 | Protection des fils et résistance aux éclaboussures
- Classe de protection: Classe II – Double isolation
- Source lumineuse remplaçable: Non



Date de publication:
2025-12-31
Version: 0.293

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d aucun devis ni d aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com