

**Fiche suisse pour
bloc d'alimentation**

Luminaires extérieurs

GardenLink

Noir

Basse tension; Résistant à l'eau



8720169279452



Une lampe de jardin que vous pouvez simplement brancher & connecter pour en profiter

La gamme basse tension Philips GardenLink propose différents luminaires pour l'extérieur, que vous pouvez installer vous-même facilement et en toute sécurité. Vous pouvez connecter plusieurs lumières à un seul bloc d'alimentation et brancher celui-ci sur une prise standard. Vous pourrez ensuite facilement ajouter d'autres lumières ou les repositionner comme vous le souhaitez. Le câblage est simple, et grâce à la basse tension, il n'existe aucun risque de blessure pour vous, pour vos enfants ni pour vos animaux de compagnie.

Facile d'utilisation

- Compatible avec tous les luminaires et accessoires GardenLink
- Facile à installer avec connecteurs Twist & Lock

8720169279452

Utilisation sûre

- Sécurité renforcée avec basse tension de 24 V

Points forts

Compatible avec tous les luminaires et accessoires GardenLink

Chaque luminaire GardenLink offre le même connecteur Twist & Lock, pour une installation et une connexion faciles. Vous pouvez repositionner les luminaires et les accessoires selon l'évolution de vos besoins en matière d'éclairage extérieur, pour ajouter de la

lumière dans chaque recoin de votre jardin.

Facile à installer avec connecteurs Twist & Lock

Installation et connexion très faciles grâce aux connecteurs Twist & Lock des produits. Branchez simplement les lumières et profitez-en !

Sécurité renforcée avec basse tension de 24 V

Les lumières à basse tension (24 V) peuvent être installées en toute sécurité sans risque de choc électrique : inutile de faire appel à un électricien professionnel.

Caractéristiques

Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Plastique

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Anti-rouille anti-poussière: Oui
- Faisceaux de lumière bidirectionnels: Non
- Détecteur nuit et jour: Non
- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Non
- Détecteur de mouvement: Non
- Énergie solaire: Non
- Point focal: Non

Espace jardin

- Espace jardin: Jardin et terrasse

Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin, Patio
- Style: Contemporain
- Type: Accessoires
- Fonctionnalités supplémentaires: Basse tension, Étanche

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,075 kg
- Hauteur totale: 50 mm
- Longueur totale: 290 mm
- Largeur totale: 50 mm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Puissance électrique: 220 V - 240 V
- Éclairage à intensité variable: Non
- Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 12
- Indice de protection: IP55
- Classe de protection: Classe II - Double isolation

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169279452
- Poids net: 0,08 kg
- Poids brut: 0,1 kg
- Hauteur: 13,7 cm
- Longueur: 5,2 cm
- Largeur: 9,2 cm



Date de publication:
2025-11-12
Version: 0.229

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com