

PHILIPS

Spot plafond/mur Idris x2

Spots plafond/mur

Sans ampoule

Noir

ClickFix ; étanche



8720169298996



Lumière élégante conçue pour votre salle de bains

Intégrer ce spot Philips pratique dans votre maison. Choisissez votre ampoule LED Philips GU10 en fonction de votre style de spot et gardez une lumière de haute qualité et durable. Avec une conception résistante à l'humidité IP44, c'est un choix parfait pour apporter du style à votre salle de bains.

Facile d'utilisation

- Tête de spot orientable
- Ampoule non incluse

Installation facile

- Montage aisement ClickFix

Simple d'utilisation

- Parfait pour une installation au mur ou au plafond, ce luminaire vous offre la liberté de personnaliser l'éclairage en harmonie avec votre espace.

Sécurité

- Résistance à l'humidité

8720169298996

Matériaux et finition

- Matériaux de haute qualité

Points forts

Tête de spot orientable



Orientez la lumière dans la direction qui vous convient le mieux en déplaçant, tournant ou inclinant la tête de spot du luminaire.

Ampoule non incluse

Ce luminaire est fourni sans ampoule, ce qui vous permet de choisir le flux lumineux qui convient le mieux à la pièce et à vos goûts. Une ampoule LED Philips assure un éclairage durable et de haute qualité.

Montage aisément ClickFix



Installez votre spot facilement et par vous-même. Grâce à ClickFix, aucune paire de mains supplémentaire n'est nécessaire. Montez simplement le support au plafond, connectez les fils, puis cliquez et fixez la lampe en une seule fois.

Montage adaptable au mur ou au plafond

Résistance à l'humidité

La résistance à l'humidité signifie que vous pouvez utiliser ce produit en toute confiance dans la salle de bain, dans la cuisine, sur le balcon et dans tous les autres endroits humides.

Matériaux de haute qualité



Matériaux durables et attrayants pour un investissement intéressant et durable.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur

Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Métal, Verre

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Montage click!FIX: Oui
- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Non
- Télécommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses

- Temps de chauffe à 60 %: <2

Divers

- Conçu spécialement pour: Salle de bain, Hall
- Style: Contemporain
- Type: Spots plafond/mur
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: ClickFix, Étanche

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 100 mA

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,429 kg
- Hauteur totale: 80 mm
- Longueur totale: 240 mm
- Largeur totale: 120 mm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169298996
- Poids net: 0,43 kg
- Poids brut: 0,5 kg
- Hauteur: 34 cm
- Longueur: 7,6 cm
- Largeur: 9,6 cm

Spécificités techniques

- Puissance électrique: AC 220-240
- Éclairage à intensité variable: Non
- Fixation/culot: GU10
- Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 5
- Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe I - Mise à la terre
- Nombre de sources lumineuses: 2



Date de publication:
2025-12-17
Version: 0.170

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d aucun devis ni d aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com