

PHILIPS

3 ampoules 60 W
A60 E27

LED intelligent

Ampoule connectée blanche tunable

Jusqu'à 806 lumens

Facile à installer et à utiliser

Contrôle avec l'application ou la voix



8720169303010

A
↑
G F



La lumière connectée au service de votre quotidien

Les ampoules LED Philips diffusent une superbe lumière blanche et chaude, offrent une durée de vie exceptionnelle et permettent des économies d'énergie immédiates et significatives. Simples et élégantes, elles remplacent parfaitement les ampoules à incandescence dépolies.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: A60
- Prise: E27
- Type de verre: Dépoli
- Intensité réglable: Oui
- Finition ampoule: Dépoli

Dimensions de l'ampoule

- Poids: 0,05 kg

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 25 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles d'allumage: 50 000
- Durée de vie nominale: 25 000

Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): ≥80
- Température de couleur: 2700–6500 K
- Catégorie de couleur de lumière: Niveau de blanc ajustable
- Flux lumineux nominal: 806 lm
- Temps d'allumage: <0.5 s
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 100 lm/W

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 65 mA

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8720169303010
- Code commercial: 872016930301000
- Titre du produit: PHI WFB 60W A60 E27 827-65 TW 3CT/6

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: AC 220–240 V
- Classe énergétique: F
- Puissance: 8 W
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 8

Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 111 mm
- Longueur totale: 111 mm
- Largeur totale: 60 mm

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 25 000
- Flux lumineux nominal: 806 lm
- Puissance nominale: 8 W

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Fréquence: 50–60
- Numéro d'enregistrement EPREL: 1877820
- Référence de mesure de flux: Sphere

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires: 9999
- Protocole de communication: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Compatibilité avec les systèmes tiers: Alexa, Google Home, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169303010
- Poids net: 0,15 kg
- Poids brut: 0,27 kg
- Hauteur: 15,5 cm
- Longueur: 8,5 cm
- Largeur: 18 cm



Date de publication:
2026-01-31
Version: 0.124

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com