

# PHILIPS

Lightstrip Lightstrip  
15 m RVB

Rubans Lumineux

RGB

Blanc

Intensité réglable;RGB

8720169322530



## Une lumière élégante de qualité supérieure

Adaptez l'ambiance de votre pièce à ce que vous êtes en train de faire.

### Effet de lumière d'ambiance

- Mode lumière Ambiance

# Points forts

## Mode lumière Ambiance

Créez une atmosphère intime et chaleureuse avec le mode lumière Ambiance.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Intensité réglable: Oui

## Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Plastique

## Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 50 000
- Durée de vie nominale: 15 000

## Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Oui
- LED intégrée: Oui
- Avec interrupteur On/Off sur le câble: Oui
- Adaptateur secteur inclus: Oui
- Télécommande incluse: Oui

## Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): >60
- Temps de chauffe à 60 %: 2

## Guirlande lumineuse/Ruban lumineux

- Peut être agrandi: Non

## Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Salle à manger, Cuisine, Salle de divertissement, Hall
- Style: Contemporain
- Type: Rubans Lumineux
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Variation de l'intensité lumineuse, Couleurs RGB

## Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 120 mA

## Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.7

## Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,28 kg
- Hauteur totale: 2,1 mm
- Longueur totale: 15 000 mm
- Largeur totale: 10 mm

## Entretien

- Garantie: 2 ans

## Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: -
- Couleur de lumière: Lumière colorée (RGB)
- Puissance électrique: AC 220-240
- Indice de protection: IP20 | Protection des doigts
- Classe de protection: Classe II - Double isolation

## Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169322530
- Poids net: 0,45 kg
- Poids brut: 0,6 kg
- Hauteur: 18,7 cm
- Longueur: 8,2 cm
- Largeur: 18,9 cm



Date de publication:  
2025-12-31  
Version: 0.171

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)