

# PHILIPS

Borne/éclairage de chemin

Éclairage extérieur solaire

6500K

Noir

Détecteur

8720169357624



## Durable et brillant

Projecteur mural étanche alimenté

### Ampoule LED innovante

- Lumière LED haute qualité

### Conçus pour l'extérieur

- Indice de résistance aux intempéries IP65

# Points forts

## Lumière LED haute qualité



Ces lumières LED utilisent une technologie unique développée par Philips. Elles s'allument instantanément et produisent un flux lumineux optimal, qui fait ressortir les couleurs vives de votre jardin.

## Indice de résistance aux intempéries IP65

Un indice IP contient deux chiffres qui font référence à la protection contre les solides, tels que la poussière, ou les liquides, tels que la pluie. L'indice IP65 signifie que ces luminaires sont protégés contre les projections d'eau de n'importe quelle direction et sont compatibles pour une utilisation en extérieur.

# Caractéristiques

## Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Plastique

## Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Options/accessoires inclus

- Anti-rouille anti-poussière: Oui
- Faisceaux de lumière bidirectionnels: Non
- DéTECTEUR nuit et jour: Oui
- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Oui
- DéTECTEUR de mouvement: Oui
- Énergie solaire: Oui
- Point focal: Non

## Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 6500 K

## Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin, Patio
- Style: Moderne
- Type: Borne/éclairage de bordure
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: DéTECTEUR

## Consommation électrique

- Puissance: 10

## Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,38 kg
- Hauteur totale: 50 mm
- Longueur totale: 140 mm
- Largeur totale: 140 mm

## Entretien

- Garantie: 1 an

## Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: 800
- Couleur de lumière: 6500
- Puissance électrique: DC 4
- Éclairage à intensité variable: Non
- Indice de protection: IP65
- Classe de protection: Classe III - Très basse tension de sécurité
- Source lumineuse remplaçable: Non

**Dimensions et poids de l'emballage**

- Code barre produit: 8720169357624
- Poids net: 0,38 kg
- Poids brut: 0,46 kg

- Hauteur: 15 cm
- Longueur: 18 cm
- Largeur: 5,5 cm



Date de publication:  
2025-12-17  
Version: 0.183

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)