

PHILIPS

Ampoule Ambré à
filament 60W ST64 E27

LED

2200K

806 lm

15000h

Gradation



8721103049131



Illuminez votre maison avec de la lumière naturelle

À la fois décorative et fonctionnelle, cette ampoule possède une élégante conception vintage avec un filament en spirale visible. Elle délivre une lumière naturelle éclatante avec un excellent rendu des couleurs. Commencez à économiser de l'énergie dès à présent avec une ampoule qui durera 15000 heures.

Éclairage de qualité supérieure

- Conçu pour le confort de vos yeux

Lampe LED de qualité conçue pour durer des décennies

- Une lumière qui montre des couleurs authentiques

Conçue pour être vue, offre un rendu agréable aussi bien allumée qu'éteinte

- LED verre classique

Ampoule vintage avec filament à spirale

- Cette lumière est conçue pour apporter beauté et performance, avec une conception vintage et un filament en spirale visible. Apportez une touche de style et d'élégance à n'importe quelle pièce, que la lumière soit allumée ou éteinte.

8721103049131

Filament fin en spirale haute performance

- Le délicat filament en spirale renforce l'attrait esthétique de l'ampoule. Créez une atmosphère chaleureuse et accueillante avec une lumière douce et naturelle, qui offre un excellent rendu des couleurs avec CRI 90.

Points forts

Conçu pour le confort de vos yeux



Un éclairage agressif peut facilement gêner vos yeux. S'il est trop lumineux, vous êtes ébloui. S'il est trop faible, il émet des clignotements. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des LED conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Une lumière qui montre des couleurs authentiques



Percevez les vraies couleurs de vos vêtements en sélectionnant une tenue dans votre garde-robe : vous pouvez associer une robe rouge à des chaussures rouges en ayant l'assurance que les couleurs correspondent parfaitement.

Design transparent en verre

Le style que vous aimez, la performance que vous exigez. Des designs classiques en verre transparent qui reproduisent la splendide lumière scintillante des ampoules traditionnelles et qui s'harmonisent idéalement avec tout votre intérieur.

Ampoule vintage Filament fin haute performance

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule non directionnelle
- Prise: E27
- Finition ampoule: Ambré
- Int. rég.: Oui
- Matériaux des lampes: Verre

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 20 000
- Durée de vie nominale: 15 000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- LED intégrée: Oui

Caractéristiques lumineuses

- Angle faiscc.: 300
- Indice de rendu de couleur (IRC): 90
- Temp. de couleur: 2200 K
- Flux lumineux nominal: 806 lm
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 110

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort
- Fonctionnalités supplémentaires: Décoratif, Variation de l'intensité lumineuse

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8721103049131
- Code commercial: 872110304913100
- Titre du produit: LED ST64 60W 2200K E27 Amber SP D 1PF/4

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: AC 220-240 V
- Puissance équivalente: 60
- Classe énergétique: E
- Puissance: 7,3
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 8

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8721103049131
- Poids net: 0,05 kg
- Poids brut: 0,07 kg
- Hauteur: 17,7 cm
- Longueur: 7,5 cm
- Largeur: 7,6 cm

Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 139 mm
- Longueur totale: 139 mm
- Largeur totale: 64 mm

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60
- Techno. ampoule: LED
- Numéro d'enregistrement EPREL: 2209200
- peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No



Date de publication:
2026-03-31
Version: 0.177

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.