

Ventilateur de plafond Tynl

Ventilateur de plafond

2700-5500K

Blanc

A

variation ;Télécommande ;Blanc ajustable

8721103095909



Ventilateur de plafond à pales rétractables et lumière LED réglable

Le ventilateur de plafond Philips [Tyrl /Solr] à pales rétractables et à lumière LED illuminera vos espaces intérieurs tout en vous offrant un flux d'air rafraîchissant. Choisissez parmi six vitesses de ventilation, pour un débit d'air maximal de 150 m³/min, en fonction des différentes situations à la maison. Les pales du ventilateur à double face sont fabriquées en contreplaqué robuste et ne se déforment pas, même après des milliers d'heures d'utilisation. Il suffit de retourner les pales du ventilateur pour changer la couleur, du blanc au bois clair ou du noir au bois foncé. Transformez instantanément l'ambiance grâce à une gradation en douceur jusqu'à 10 % et trois nuances de lumière blanche : blanc chaud (2 700 K), blanc froid (4 000 K) et lumière du jour froide (5 500 K). Notre télécommande RF améliorée vous permet de contrôler facilement votre ventilateur de plafond à lumière LED, depuis n'importe où dans votre maison et sans avoir à pointer la télécommande vers le ventilateur.

Qualité supérieure

- Fonctionnement silencieux

Contrôle

- Télécommande intuitive
- Intensité variable avec trois nuances de lumière blanche

Durée de vie

- Flux d'air puissant
- Vitesse du ventilateur réglable
- Flux d'air bidirectionnel

Sécurité et durabilité

- Sûr et construit pour durer

Points forts

Fonctionnement silencieux

Le moteur à courant continu silencieux (<50 dB, soit moins que le ronflement d'un réfrigérateur) ne perturbe pas votre sommeil et ne vous distrait pas lorsque vous avez besoin de vous concentrer. Le support de plafond stable permet de limiter les oscillations.

Télécommande intuitive

Grâce à une télécommande RF intuitive, vous pouvez facilement contrôler votre ventilateur de plafond à lumière LED, depuis n'importe où dans votre maison et sans avoir à pointer la télécommande vers le ventilateur.

Intensité variable avec trois nuances de lumière blanche

Ces ventilateurs de plafond Philips avec lumière LED offrent une gradation en douceur jusqu'à 10 %. Optez pour une lumière blanche chaude (3 000 K), une lumière blanche froide (4 300 K) ou la lumière du jour froide (6 500 K) afin de créer l'ambiance idéale pour chaque moment.

Flux d'air puissant

Notre ventilateur de plafond rafraîchit rapidement et efficacement grâce à un moteur à courant continu robuste et à des pales optimisées offrant un flux d'air puissant.

Vitesse du ventilateur réglable

Les ventilateurs de plafond Philips vous permettent de choisir parmi six vitesses de ventilation, afin d'adapter le débit d'air à vos activités ou aux saisons.

Flux d'air bidirectionnel

Le moteur à courant continu permet une circulation de l'air vers l'avant et vers l'arrière pour une utilisation tout au long de l'année : rafraîchissement en été, circulation de l'air chaud en hiver.

Sûr et construit pour durer

Installez votre ventilateur de plafond Philips à lumière LED une seule fois et profitez pendant des années d'un confort sûr et serein, conformément aux normes de sécurité internationales pour la protection contre les chocs, les incendies et l'usure quotidienne.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Intensité réglable: Oui

Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Métal, Plastique

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
- Nombre de cycles d'allumage: 15 000
- Durée de vie nominale: 15 000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Oui

Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700-5500 K
- Temps de chauffe à 60 %: <2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 128 lm/W

Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour
- Style: Contemporain
- Type: Ventilateur de plafond
- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort
- Fonctionnalités supplémentaires: Variation de l'intensité lumineuse, Télécommande, Blanc ajustable

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 330 mA
- Flux du ventilateur: 7 980 m³/h
- Efficacité du ventilateur: 249

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.9

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 5,3 kg
- Hauteur totale: 38 mm

Entretien

- Garantie: 5 ans

Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: 4500 @4000K
- Couleur de lumière: Lumière blanche réglable
- Puissance électrique: AC 220-240
- Indice de protection: IP20 | Protection des doigts
- Classe de protection: Classe I - Mise à la terre

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8721103095909
- Poids net: 5,3 kg
- Poids brut: 8,9 kg
- Hauteur: 29,4 cm
- Longueur: 55,7 cm
- Largeur: 55,7 cm



Date de publication:
2026-01-31
Version: 0.198

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'un contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com