

Lampe de bureau

Lampes de bureau

3000K

Noir

Intensité réglable

8721103108517



## Une lumière élégante de qualité supérieure

Donnez de l'éclat à n'importe quelle pièce avec votre couleur préférée

### Durée de vie

- Longue durée de vie, jusqu'à 15 000 heures

### Créez l'ambiance parfaite

- Profitez d'un éclairage de haute qualité qui ménage vos yeux et réglez facilement la luminosité selon les besoins. Avec son design minimaliste et épuré, le spot Philips Cilantro s'intègre à presque tous les styles de décoration.

## Points forts

### Longue durée de vie, jusqu'à 15 000 heures

La technologie LED de Philips prolonge la durée de vie de votre produit jusqu'à 15 000 heures.

### Créez l'ambiance parfaite

Profitez d'un éclairage de haute qualité qui ménage vos yeux et réglez facilement la luminosité selon les besoins. Avec son design minimaliste et épuré, le spot Philips Cilantro

s'intègre à presque tous les styles de décoration.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Intensité réglable: Oui

## Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Métal

## Durée de vie

- Durée de vie nominale: 15 000

## Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non

## Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 3000 K
- Temps de chauffe à 60 %: <2

## Divers

- Conçu spécialement pour: Séjour
- Style: Moderne
- Type: Lampes de bureau
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Variation de l'intensité lumineuse

## Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,451 kg
- Hauteur totale: 32 mm
- Longueur totale: 12 mm
- Largeur totale: 10 mm

## Entretien

- Garantie: 1 an

## Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: 120
- Couleur de lumière: Lumière blanche et chaude
- Puissance électrique: DC 4.2
- Indice de protection: IP44 | Protection des fils et résistance aux éclaboussures
- Classe de protection: Classe III – Très basse tension de sécurité

## Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8721103108517
- Poids net: 0,45 kg
- Poids brut: 0,56 kg
- Hauteur: 7,5 cm
- Longueur: 14,5 cm
- Largeur: 14,5 cm



Date de publication:  
2025-12-31  
Version: 0.86

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)