

# PHILIPS

Ventilateur de  
plafond Bliss


Ventilateur de plafond

2700/6500K

Bois

A  
variation ; Télécommande ; Blanc  
ajustable

8721103128294



## Ventilateur de plafond à pales rétractables avec lumière LED à intensité variable et réglable

Le ventilateur de plafond Philips Bliss à pales rétractables et à lumière LED vous permettra de profiter d'espaces intérieurs lumineux, confortables et élégants tout au long de la journée et de l'année. Grâce à la conception aérodynamique optimisée de ses pales, ainsi qu'à un flux d'air puissant et bidirectionnel, notre ventilateur de plafond offre des performances constantes, un rafraîchissement rapide en été et une circulation de l'air efficace en hiver. Le moteur ultra-silencieux ne perturbe ni votre sommeil ni votre concentration, tandis que le support de plafond stable et les pales parfaitement équilibrées permettent de limiter les oscillations. La lampe elle-même offre la grande qualité d'éclairage et l'adaptabilité auxquelles Philips vous a habitué. Créez l'ambiance parfaite pour chaque instant grâce à une gradation en douceur (jusqu'à 5 %) et une lumière blanche réglable, allant du blanc chaud (3 000 K) à la lumière du jour froide (6 500 K). Notre télécommande RF améliorée vous permet de contrôler facilement votre ventilateur de plafond à lumière LED,

8721103128294

depuis n'importe où dans votre maison et sans avoir à pointer la télécommande vers le ventilateur.

**Facile à installer**

- Installation facile

**Qualité supérieure**

- Fonctionnement silencieux

**Contrôle**

- Ambiance réglable à tout moment
- Télécommande intuitive

**Durée de vie**

- Flux d'air puissant
- Vitesse du ventilateur réglable
- Flux d'air bidirectionnel

# Points forts

## Installation facile

La nouvelle conception mécanique réduit le processus d'installation de 16 à seulement 8 étapes, vous permettant ainsi de gagner du temps et d'économiser vos efforts.

## Fonctionnement silencieux

Le moteur à courant continu silencieux (<50 dB, soit moins que le ronflement d'un réfrigérateur) ne perturbe pas votre sommeil et ne vous distrait pas lorsque vous avez besoin de vous concentrer. Le support de plafond stable permet de limiter les oscillations.

## Ambiance réglable à tout moment

Les ventilateurs de plafond Philips avec lumière LED offrent une gradation en douceur jusqu'à 5 % et une lumière blanche réglable, allant du blanc chaud (3 000 K) à la lumière du jour froide (6 500 K) afin de créer l'ambiance parfaite pour chaque moment.

## Télécommande intuitive

Grâce à une télécommande RF intuitive, vous pouvez facilement contrôler votre ventilateur de plafond à lumière LED, depuis n'importe où dans votre maison et sans avoir à pointer la télécommande vers le ventilateur.

## Flux d'air puissant

Notre ventilateur de plafond rafraîchit rapidement et efficacement grâce à un moteur à courant continu robuste et à des pales optimisées offrant un flux d'air puissant.

## Vitesse du ventilateur réglable

Les ventilateurs de plafond Philips vous permettent de choisir parmi six vitesses de ventilation, afin d'adapter le débit d'air à vos activités ou aux saisons.

## Flux d'air bidirectionnel

Le moteur à courant continu permet une circulation de l'air vers l'avant et vers l'arrière pour une utilisation tout au long de l'année : rafraîchissement en été, circulation de l'air chaud en hiver.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Int. rég.: Oui

## Design et finition

- Couleur: Bois
- Matériaux: Plastique

## Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
- Nombre de cycles d'allumage: 15 000
- Durée de vie nominale: 15 000

## Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Oui

### Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 2700/6500
- Temps de chauffe à 60 %: <2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 128

### Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour
- Style: Contemporain
- Type: Ventilateur de plafond
- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort
- Fonctionnalités supplémentaires: Variation de l'intensité lumineuse, Télécommande, Blanc ajustable

### Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 310 mA
- Flux du ventilateur: 7 980 m³/h
- Efficacité du ventilateur: 285

### Dimensions et poids du produit

- Poids net: 6,2 kg
- Hauteur totale: 29 mm

### Entretien

- Garantie: 5 ans

### Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: 4500 @4000K
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Blanc ajustable (blanc chaud, blanc naturel et blanc froid sur interrupteur à bascule)
- Puissance électrique: AC 220-240
- Indice de protection: IP20 | Protection des doigts
- Classe de protection: Classe I - Mise à la terre

### L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

### Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Protocole de communication: Non applicable

### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8721103128294
- Poids net: 6,2 kg
- Poids brut: 9,86 kg
- Hauteur: 29,1 cm
- Longueur: 55,9 cm
- Largeur: 55,9 cm



Date de publication:  
2026-04-29  
Version: 0.246

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.