

# PHILIPS

Bornes/Éclairages  
d'allée 0,85W

Éclairage extérieur solaire

3000K

Noir

Résistant à l'eau

8721103140074



## Lampe de jardin solaire pour toutes les saisons

Une lampe solaire durable qui vous fait faire des économies

### Facile d'utilisation

- Nombreuses possibilités

### Illuminez votre jardin

- Optez pour des bornes

# Points forts

## Nombreuses possibilités

Éclairage extérieur idéal dans un jardin, sur une terrasse, une allée ou un balcon. Les appliques murales, lampadaires, bornes et plafonniers de la gamme Philips outdoor créent une atmosphère feutrée et relaxante au coucher du soleil. Par exemple, ils vous permettent de voir en toute sécurité une fois la nuit tombée.

## Optez pour des bornes



Mettez en valeur votre espace extérieur avec cette borne qui fournit l'éclairage idéal pour le jardin, en bordure de terrasse ou dans les allées.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Int. rég.: Non

## Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Plastique

## Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Options/accessoires inclus

- Anti-rouille anti-poussière: Oui
- Faisceaux de lumière bidirectionnels: Non
- Détecteur nuit et jour: Oui
- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Oui
- Détecteur de mouvement: Non
- Énergie solaire: Oui
- Point focal: Non

## Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 70
- Temp. de couleur: 3000 K

## Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin, Patio
- Style: Contemporain
- Type: Borne/éclairage de bordure
- EyeComfort: Non
- Innovations LED: EyeComfort
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

## Consommation électrique

- Puissance: 0,85

## Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,99 kg
- Hauteur totale: 24 mm
- Longueur totale: 11 mm
- Largeur totale: 10 mm

## Entretien

- Garantie: 1 an

## Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: 80
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière blanche
- Puissance électrique: DC 4.2
- Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe III - Très basse tension de sécurité
- Source lumineuse remplaçable: Non

## L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

### Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Systèmes d'exploitation compatibles: Non applicable
- Protocole de communication: Non applicable

### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8721103140074
- Poids net: 0,99 kg
- Poids brut: 1,22 kg
- Hauteur: 12 cm
- Longueur: 29,5 cm
- Largeur: 15,1 cm



Date de publication:  
2026-06-13  
Version: 0.76

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)