

PHILIPS

Ventilateur de plafond
Amigo 40 (lumière) +
20 W (ventilateur)


Ventilateur de plafond

2700-6500K

Blanc

Variation de l'intensité
lumineuse ; Télécommande ; Co
uleurs RGB ; Blanc réglable

8721103145574



Ventilateur de plafond robuste avec lumière LED à intensité variable et réglable

Le ventilateur de plafond Philips Amigo à lumière LED vous permettra de profiter d'espaces intérieurs lumineux, confortables et colorés tout au long de la journée et de l'année. Doté de pales incurvées et enfermées dans un boîtier robuste à double anneau pour un fonctionnement sûr et fiable, d'un débit d'air maximal de 30 m³/min, de six vitesses de ventilation et d'un flux d'air bidirectionnel, notre ventilateur de plafond offre un rafraîchissement rapide en été et une circulation efficace de l'air en hiver. Le moteur ultra-silencieux ne perturbe ni votre sommeil ni votre concentration, tandis que la conception aérodynamique des pales réduit le niveau sonore. Créez l'ambiance parfaite grâce à neuf modes de couleur, dont six modes multicolores dynamiques et une lumière blanche réglable du blanc chaud (2 700 K) au blanc froid (6 500 K). Notre télécommande RF améliorée vous permet de contrôler facilement votre ventilateur de plafond à lumière LED, depuis n'importe où dans votre maison et sans avoir à pointer la télécommande vers le ventilateur.

Changez de couleur pour changer d'ambiance

- Scénarios de lumière colorés et dynamiques

Qualité supérieure

- Fonctionnement silencieux

Contrôle

- Télécommande intuitive

Durée de vie

- Vitesse du ventilateur réglable
- Flux d'air bidirectionnel
- Flux d'air confortable

Sécurité et durabilité

- Solide et sûr

Points forts

Scénarios de lumière colorés et dynamiques

Adaptez l'ambiance à toutes vos activités d'une simple pression sur un bouton. Vous disposez de 9 modes de couleur, dont 8 jeux de lumière dynamiques et une lumière blanche réglable de 2 700 K (chaude) à 6 500 K (froide).

Fonctionnement silencieux

Le moteur à courant continu silencieux (<50 dB, soit moins que le ronflement d'un réfrigérateur) ne perturbe pas votre sommeil et ne vous distrait pas lorsque vous avez besoin de vous concentrer. Le support de plafond stable permet de limiter les oscillations.

Télécommande intuitive

Grâce à une télécommande RF intuitive, vous pouvez facilement contrôler votre ventilateur de plafond à lumière LED, depuis n'importe où dans votre maison et sans avoir à pointer la télécommande vers le ventilateur.

Vitesse du ventilateur réglable

Les ventilateurs de plafond Philips vous permettent de choisir parmi six vitesses de ventilation, afin d'adapter le débit d'air à vos activités ou aux saisons.

Flux d'air bidirectionnel

Le moteur à courant continu permet une circulation de l'air vers l'avant et vers l'arrière pour une utilisation tout au long de l'année : rafraîchissement en été, circulation de l'air chaud en hiver.

Flux d'air confortable

Notre ventilateur de plafond refroidit rapidement et efficacement grâce à un moteur à courant continu robuste et un débit d'air maximal de 170 m³/min.

Solide et sûr

Conception robuste à double anneau, plus solide et plus sûre que les structures à anneau unique utilisées dans d'autres ventilateurs de plafond, installation facile par rotation et verrouillage.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Int. rég.: Oui

Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Plastique

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
- Nombre de cycles d'allumage: 15 000
- Durée de vie nominale: 15 000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Oui

Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 2700-6500 K
- Temps de chauffe à 60 %: <2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 110

Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour
- Style: Contemporain
- Type: Ventilateur de plafond
- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort
- Fonctionnalités supplémentaires: Int. rég., Télécommande, Couleurs RGB, Blanc ajustable

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 300 mA
- Flux du ventilateur: 1 620 m³/h
- Efficacité du ventilateur: 81

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 2 kg
- Hauteur totale: 15 mm

Entretien

- Garantie: 5 ans

Spécificités techniques

- Diamètre: 480 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 4400 @ 4000K
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière blanche réglable
- Puissance électrique: AC 220-240
- Indice de protection: IP20 | Protection des doigts
- Classe de protection: Classe II - Double isolation

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Protocole de communication: Non applicable

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8721103145574
- Poids net: 1,5 kg
- Poids brut: 2,32 kg
- Hauteur: 51,7 cm
- Longueur: 51,7 cm
- Largeur: 18,7 cm



Date de publication:
2026-04-22
Version: 0.61

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.