

PHILIPS

Éclairage portable
Mycena

Éclairages portables

4000/3000/6500 K

Blanc

Gradable, température de
couleur

8721103148469



Décoration avec lampe portable

Cette lampe à poser minimaliste est équipée d'une batterie rechargeable de 1800 mAh qui offre jusqu'à 6 heures d'éclairage fiable et sans fil, sans aucune perte de performance. Avec un flux lumineux constant de 150 lumens (source lumineuse LED de 200 lm), elle offre la luminosité idéale pour des soirées de détente ou pour créer une ambiance chaleureuse. Grâce à plusieurs options de lumière blanche au choix – froide (6500 K), neutre (4 000 K), chaude (3000 K) –, vous pouvez facilement adapter l'ambiance à n'importe quelle pièce, salon, chambre ou cuisine. Les commandes tactiles intuitives facilitent l'utilisation : un appui bref pour passer d'une intensité à l'autre ou un appui long pour régler la luminosité.

Éclairage de qualité supérieure

- EyeComfort : un éclairage agréable pour les yeux

Adaptez votre intérieur

- Forme expressive et élégante
- Disponible en 3 couleurs

Contrôle

- Intensité réglable

Points forts

EyeComfort : un éclairage agréable pour les yeux



Une lumière de mauvaise qualité peut provoquer une gêne visuelle. Nous sommes nombreux à passer beaucoup de temps à l'intérieur, il est donc plus important que jamais que nos maisons

soient convenablement éclairées. Nos produits sont soumis à des critères de test stricts, qui portent notamment sur le clignotement, la lumière stroboscopique, l'éblouissement, la restitution des couleurs et les effets de gradation afin de vérifier qu'ils respectent la qualité EyeComfort. Non seulement ce luminaire LED Philips projette une lumière confortable, mais il le fera pendant toute sa durée de vie, offrant ainsi une qualité de lumière, une luminosité et une gamme de couleurs régulières pendant plus de dix ans.

Forme expressive et élégante

Un design épuré et moderne apporte élégance et sophistication à vos pièces.

Disponible en 3 couleurs

Choisissez la couleur qui s'harmonisera avec votre palette existante.

Intensité réglable

Vous permet de changer d'ambiance en réduisant les niveaux de luminosité de la LED, passant d'une lumière blanche éclatante à une douce luminosité, tout comme avec une lampe classique.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Int. rég.: Oui

Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Métal, Plastique

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 20 000
- Durée de vie nominale: 20 000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Piles fournies: Oui
- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 3000/4000/6500
- Temps de chauffe à 60 %: <2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 75

Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour
- Style: Contemporain
- Type: Éclairages portables
- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort
- Fonctionnalités supplémentaires: Int. rég., Température de couleur multiple

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 400 mA

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,36 kg
- Hauteur totale: 204 mm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Diamètre: 156 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 150
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière blanche réglable
- Puissance électrique: DC 5
- Type batterie: INR18650
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe III - Très basse tension de sécurité
- Source lumineuse remplaçable: Non

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Systèmes d'exploitation compatibles: Non applicable
- Protocole de communication: Non applicable

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8721103148469
- Poids net: 0,36 kg
- Poids brut: 0,44 kg
- Hauteur: 21,4 cm
- Longueur: 18 cm
- Largeur: 18 cm



Date de publication:
2026-06-13
Version: 0.205

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com