

PHILIPS

Barres lumineuses Gradient,
LED RGBIC, Connected by
WiZ

LED intelligent

Effets lumineux multicolores

Modes lumineux statiques/
dynamiques

Synchronis. avec TV (matériel
requis)



8721103160669



Ambiance colorée partout

Apportez du dynamisme à votre maison grâce à ces barres lumineuses Gradient de couleurs (deux incluses). La technologie RGBIC produit des effets lumineux éclatants avec plusieurs couleurs à la fois. Placez-les à l'horizontale, à la verticale ou derrière votre TV/écran pour créer l'ambiance parfaite. Les modes préréglés vous permettent de passer d'un réglage d'éclairage dynamique à un réglage statique. Vous pouvez synchroniser vos barres lumineuses avec votre TV (matériel de synchronisation requis) ou les faire danser au rythme de la musique.

Facile à installer

- Installation on ne peut plus simple

Fonctionnalités intelligentes

- Détection de mouvement SpaceSense
- Synchronisation avec la musique

Appareils intelligents

- Certifié Matter

Modes lumineux

- Dégradés fluides
- Éclairage immersif

Design

- Plusieurs options de montage


Points forts

Installation on ne peut plus simple




1. Téléchargez l'application WiZ2.
Allumez votre lampe3. Connectez votre lampe au Wi-Fi

Détection de mouvement SpaceSense



Grâce à la technologie SpaceSense intégrée, transformez vos lampes en détecteurs de mouvement qui s'allument automatiquement lorsque vous entrez dans la pièce : deux lampes ou appareils connectés via WiZ suffisent.

Synchronisation avec la musique




Suivez le rythme avec Music Sync. Synchronisez facilement vos lampes avec vos morceaux préférés à l'aide du microphone de votre smartphone.

Certifié Matter




Contrôlez à votre guise grâce à votre assistant vocal préféré ; compatible Matter pour une intégration transparente avec Alexa, Google Home et Apple Home.

Dégradés fluides




Colorez les murs avec plusieurs teintes à la fois, en les estompant harmonieusement pour créer de magnifiques dégradés lumineux.

Éclairage immersif



Transformez votre divertissement à domicile en synchronisant vos lampes avec la musique et les vidéos ; matériel de synchronisation requis.

Plusieurs options de montage



Vous pouvez poser les barres lumineuses à l'horizontale ou utiliser les supports de fixation pour les placer derrière l'écran ou à côté de du téléviseur.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Int. rég.: Oui

Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Plastique

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles d'allumage: 50 000
- Durée de vie nominale: 15 000

Options/accessoires inclus

- Choisissez votre couleur: Oui
- Intensité variable avec télécommande: Oui
- Résistance totale aux intempéries: Non
- LED intégrée: Oui
- Avec interrupteur On/Off sur le câble: Non
- Télécommande incluse: Non
- Énergie solaire: Non
- Éclairage à intensité variable, lumière chaude: Non

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): ≥ 80
- Temp. de couleur: 2700/6500
- Temps de chauffe à 60 %: < 2

Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Chambre d'enfant, Salle de divertissement

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 58 mA

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 220-240 V
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 8

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,545 kg
- Hauteur totale: 5,04 mm
- Longueur totale: 31,8 mm
- Largeur totale: 9 mm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60
- Rendement en lumen total de l'éclairage: NA
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Gradient coloré et lumière blanche (RGBICW)
- Puissance de l'ampoule incluse: 8.2
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II - Double isolation

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Oui

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires: 9999
- Systèmes d'exploitation compatibles: iOS, Android
- Protocole de communication: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Compatibilité avec les systèmes tiers: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Fonctionnalité Matter: Via des hubs tiers (Wi-Fi)

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8721103160669
- Poids net: 0,55 kg
- Poids brut: 0,81 kg
- Hauteur: 17,1 cm
- Longueur: 7,4 cm
- Largeur: 41,3 cm



Date de publication:
2026-06-13
Version: 0.150

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com