

# Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2015, mis käsitleb valgusallikate energiamärgistust

**Tarnija nimi või kaubamärk:** PHILIPS

**Tarnija aadress:** Customer Care Philips, I.B.R.S./C.C.R.I. /Numéro 10461, 5600VB Eindhoven, NL

**Mudelitähis:** 8720169210332

## Valgusallika liik:

|                                                                                     |     |                                                  |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Kasutatud valgustustehnoloogia:                                                     | LED | Suunatud (DLS) või suunamata valgusvooga (NDLS): | NDLS                         |
| Valgusallika sokli liik (või muu elektriline liides)                                | E14 |                                                  |                              |
| Avaliku elektrivõrgu toitega (MLS) või muu kui avaliku elektrivõrgu toitega (NMLS): | MLS | Ühendatud valgusallikas (CLS):                   | Jah                          |
| Seadistatava värvusega valgusallikas:                                               | Ei  | Kolb:                                            | -                            |
| Suure heledusega valgusallikas:                                                     | Ei  |                                                  |                              |
| Pimestamisvastase kaitsega:                                                         | Ei  | Hämardatav:                                      | Üksnes spetsiaalse hämardiga |

## Toote näitajad

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| Näitaja | Väärtus | Näitaja | Väärtus |
|---------|---------|---------|---------|


## Toote üldnäitajad:

|                                                                                                                                                    |        |                       |                                                                                                                                         |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Elektritarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1000 h), ümardatuna ülespoole täisarvuni                                                            |        | 5                     | Energiatõhususe klass                                                                                                                   | F                         |
| Kasulik valgusvoog ( $\phi_{use}$ ); osutada selgelt, kas see on sfääriline (360°), lai koonuseline (120°) või kitsas koonuseline (90°) valgusvoog |        | 470 Sfääriline (360°) | Lähim värvsüsteemtemperatuur, ümardatud lähima 100 Kni või seadistatav lähima värvsüsteemtemperatuuri vahemik, ümardatud lähima 100 Kni | 2700...6500               |
| Sisselülitatud seisundi tarbimisvõimsus ( $P_{on}$ ),vattides (W)                                                                                  |        | 4,9                   | Ooteseisundi tarbimisvõimsus ( $P_{sb}$ ),vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani                                                    | 0,00                      |
| Võrguühendusega ooteseisundi tarbimisvõimsus ( $P_{net}$ )ühendatud valgusallika puhul, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani                 |        | 0,50                  | Värviesitusindeks (CRI), ümardatud täisarvuni, või seadistatav CRI vahemik                                                              | 90                        |
| Välismõõtmed ilma eral-                                                                                                                            | Kõrgus | 116                   | Energia spektraaljaotus vahemikus                                                                                                       | Vt joonist viimasel lehel |
|                                                                                                                                                    | Laius  | 39                    |                                                                                                                                         |                           |

|                                                                                                                        |                  |    |                                            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|--------------------------------------------|----------------|
| diseisva talitlusseadise, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetrites) | Sügavus          | 39 | 250–800 nm, täiskoormusel                  |                |
| Väidetav võrdväärne võimsus <sup>(a)</sup>                                                                             | Jah              |    | Kui „jah“, võrdväärne võimsus (W)          | 40             |
|                                                                                                                        |                  |    | Värvuskoordinaadid (x ja y)                | 0,458<br>0,410 |
| <b>LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:</b>                                                                           |                  |    |                                            |                |
| Värviesitusindeksi R9 väärtus                                                                                          | 0                |    | Elueategur                                 | 0,90           |
| Valgusvoo vähenemistegur                                                                                               | 0,93             |    |                                            |                |
| <b>Avaliku elektrivõrgu toitega LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:</b>                                              |                  |    |                                            |                |
| Faasinihe (cos $\phi_1$ )                                                                                              | 0,00             |    | Värvuse koosseis MacAdami ellipsi astmetes | 6              |
| Väide: LED-valgusallikas asendab teatava võimsusega ilma sisseehitatud liiteseadise luminofoorvalgusallikat.           | – <sup>(b)</sup> |    | Kui „jah“, siis asendatavuse väide (W)     | -              |
| Väreluse näitaja(Pst LM)                                                                                               | 1,0              |    | Stroboskoopnähtuse näitaja (SVM)           | 0,4            |

(a) – : Ei kohaldata;

(b) – : Ei kohaldata;



Model placed on the Union market from 18/06/2024.



**EPREL registration number:** 1901101

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1901101>

**Supplier:** Signify Netherlands B.V. (Manufacturer)

**Website:** [www.signify.com](http://www.signify.com)

**Customer care service:**

**Name:** Customer Care Philips

**Website:** [www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

**Email:** [EPREL.PhilipsLighting@Signify.com](mailto:EPREL.PhilipsLighting@Signify.com)

**Phone:** 00800 744 547 75

**Address:**

I.B.R.S./C.C.R.I. /Numéro 10461  
5600VB Eindhoven  
Madalmaad