

# Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2015, mis käsitleb valgusallikate energiamärgistust

**Tarnija nimi või kaubamärk:** PHILIPS

**Tarnija aadress:** Customer Care Philips, I.B.R.S./C.C.R.I. /Numéro 10461, 5600VB Eindhoven, NL

**Mudelitähis:** 8719514372108

## Valgusallika liik:

|                                                                                     |     |                                                  |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Kasutatud valgustustehnoloogia:                                                     | LED | Suunatud (DLS) või suunamata valgusvooga (NDLS): | NDLS                         |
| Valgusallika sokli liik (või muu elektriline liides)                                | E27 |                                                  |                              |
| Avaliku elektrivõrgu toitega (MLS) või muu kui avaliku elektrivõrgu toitega (NMLS): | MLS | Ühendatud valgusallikas (CLS):                   | Jah                          |
| Seadistatava värvusega valgusallikas:                                               | Ei  | Kolb:                                            | -                            |
| Suure heledusega valgusallikas:                                                     | Ei  |                                                  |                              |
| Pimestamisvastase kaitsega:                                                         | Ei  | Hämardatav:                                      | Üksnes spetsiaalse hämardiga |

## Toote näitajad

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| Näitaja | Väärtus | Näitaja | Väärtus |
|---------|---------|---------|---------|


## Toote üldnäitajad:

|                                                                                                                                                           |        |                       |                                                                                                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Elektritarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1000 h), ümardatuna ülespoole täisarvuni                                                                   |        | 7                     | Energiatõhususe klass                                                                                                                     | E                         |
| Kasulik valgusvoog ( $\Phi_{\text{use}}$ ); osutada selgelt, kas see on sfääriline (360°), lai koonuseline (120°) või kitsas koonuseline (90°) valgusvoog |        | 806 Sfääriline (360°) | Lähim värvsüsteem-temperatuur, ümardatud lähima 100 Kni või seadistatav lähima värvsüsteem-temperatuuri vahemik, ümardatud lähima 100 Kni | 2700...6500               |
| Sisselülitatud seisundi tarbimisvõimsus ( $P_{\text{on}}$ ),vattides (W)                                                                                  |        | 7,0                   | Ooteseisundi tarbimisvõimsus ( $P_{\text{sb}}$ ),vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani                                               | 0,00                      |
| Võrguühendusega ooteseisundi tarbimisvõimsus ( $P_{\text{net}}$ )ühendatud valgusallika puhul, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani                 |        | 0,50                  | Värviesitusindeks (CRI), ümardatud täisarvuni, või seadistatav CRI vahemik                                                                | 90                        |
| Välismõõtmel ilma eral-                                                                                                                                   | Kõrgus | 180                   | Energia spektraal-jaotus vahemikus                                                                                                        | Vt joonist viimasel lehel |

|                                                                                                                          |         |      |                                            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------|----------------|
| diseisva talitlusseadiseta, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetrites) | Laius   | 125  | 250–800 nm, täiskoormusel                  |                |
|                                                                                                                          | Sügavus | 125  |                                            |                |
| Väidetav võrdväärne võimsus <sup>(a)</sup>                                                                               |         | Jah  | Kui „jah“, võrdväärne võimsus (W)          | 60             |
|                                                                                                                          |         |      | Värvuskoordinaadid (x ja y)                | 0,312<br>0,328 |
| LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:                                                                                    |         |      |                                            |                |
| Värviesitusindeksi R9 väärtus                                                                                            |         | 0    | Elueategur                                 | 0,90           |
| Valgusvoo vähenemistegur                                                                                                 |         | 0,93 |                                            |                |
| Avaliku elektrivõrgu toitega LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:                                                       |         |      |                                            |                |
| Faasinihe (cos ϕ1)                                                                                                       |         | 0,00 | Värvuse koosseis MacAdami ellipsi astmetes | 6              |
| Väide: LED-valgusallikas asendab teatava võimsusega ilma sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorvalgusallikat.           |         | _(b) | Kui „jah“, siis asendatavuse väide (W)     | -              |
| Väreluse näitaja(Pst LM)                                                                                                 |         | 1,0  | Stroboskoopnähtuse näitaja (SVM)           | 0,4            |

(a) – : Ei kohaldata;

(b) – : Ei kohaldata;



Mudel on lastud liidu turule alates 18/06/2024.



**EPRELi registreerimisnumber** 1901131

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1901131>

**Tarnija:** Signify Netherlands B.V. (Tootja)

**Veebisait:** [www.signify.com](http://www.signify.com)

**Klienditeenindus:**

**Nimi:** Customer Care Philips

**Veebisait:** [www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

**E-post:** [EPREL.PhilipsLighting@Signify.com](mailto:EPREL.PhilipsLighting@Signify.com)

**Telefon:** 00800 744 547 75

**Aadress:**

I.B.R.S./C.C.R.I. /Numéro 10461

5600VB Eindhoven

Madalmaad