

# Tuoteseloste

KOMMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2015 valonlähteiden energiamerkintöjen osalta

**Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki:** PHILIPS

**Tavarantoimittajan osoite:** Customer Care Philips, I.B.R.S./C.C.R.I. /Numéro 10461, 5600VB Eindhoven, NL

**Mallitunniste:** 9290046081LS

## Valonlähteen tyyppi:

|                                                     |       |                                    |                              |
|-----------------------------------------------------|-------|------------------------------------|------------------------------|
| Käytetty valaistusteknologia:                       | LED   | Ympärisäteilevä tai suuntaava:     | Ympärisäteilevä valonlähde   |
| Valonlähteen kannan tyyppi: (tai muu sähköliitäntä) | NA    |                                    |                              |
| Verkköjännitteinen tai ei:                          | NMLS  | Tietoverkkoon liitetty valonlähde: | Kyllä                        |
| Värilämpötilaltaan säädettävä valonlähde:           | Kyllä | Kupu:                              | -                            |
| Korkean luminanssin valonlähde:                     | Ei    |                                    |                              |
| Häikäisysuoja:                                      | Ei    | Himmennettävä:                     | Vain tietyillä himmentimillä |


## Tuoteparametrit

| Parametri                                                                                                                                               | Arvo                        | Parametri                                                                                                                                               | Arvo                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Yleiset tuoteparametrit:</b>                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                         |                                      |
| Energiankulutus päälle kytkettynä (kWh/1000 h) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun                                                                   | 60                          | Energiatohokkuusluokka                                                                                                                                  | G                                    |
| Hyötyvalovirta ( $\phi_{use}$ ) ja ilmoitus siitä, viitataan乎 sillä valovirtaan pallossa (360°), leveässä kartiossa (120°) vai kapeassa kartiossa (90°) | 4 500 kuviossa Pallo (360°) | Ekvivalentti värilämpötila pyöristettynä lähimpään 100 kelviniin tai alue, jolle ekvivalentti värilämpötila voidaan säätää, pyöristettynä 100 kelviniin | 1000...20000                         |
| Päälle kytkettynä -tilan teho ( $P_{on}$ ), watteina                                                                                                    | 60,0                        | Valmiustilateho ( $P_{sb}$ ), watteina ja pyöristettynä kahden desimaaliin                                                                              | 0,00                                 |
| Verkkovalmiustilateho ( $P_{net}$ ), watteina ja pyöristettynä kahden desimaaliin                                                                       | 0,50                        | Värintoistoindeksi pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun tai alue, jolle CRI-arvo voidaan säätää                                                       | 80                                   |
| Ulkomitat ilman erillis-                                                                                                                                | Korkeus                     | 9                                                                                                                                                       | Spektrinen tehojakauma alueella 250– |
|                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                         | Ks. kuva viimeisellä sivulla         |

|                                                                                                                         |        |       |                              |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------|----------------|
| tä liitäntälaitetta, valaistuksen ohjauksen osia ja valaistukseen liittymättömiä osia, jos sellaisia on (millimetreinä) | Leveys | 5 003 | 800 nm täydellä kuormalla    |                |
|                                                                                                                         | Syvyys | 17    |                              |                |
| Väitetty tehovastaavuus <sup>(a)</sup>                                                                                  |        | -     | Jos kyllä, vastaava teho (W) | -              |
|                                                                                                                         |        |       | Värikoordinaatit (x ja y)    | 0,312<br>0,328 |
| <b>LED- tai OLED-valonlähteiden parametrit:</b>                                                                         |        |       |                              |                |
| R9-värintoistoindeksin arvo                                                                                             |        | 0     | Eloonjäämiskerroin           | 0,90           |
| Valovirran alenemakerroin                                                                                               |        | 0,96  |                              |                |

(a) : ei sovelleta

(b) : ei sovelleta



Malli unionin markkinoilla alkaen 29/09/2025.



**EPREL-rekisterinumero** 2505911

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2505911>

**Tavarantoimittaja:** Signify Netherlands B.V. (Valmistaja)

**Verkkosivusto:** [www.signify.com](http://www.signify.com)

**Asiakaspalvelu:**

**Nimi:** Customer Care Philips

**Verkkosivusto:** [www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

**Sähköposti:** [EPREL.PhilipsLighting@Signify.com](mailto:EPREL.PhilipsLighting@Signify.com)

**Puhelin:** 00800 744 547 75

**Osoite:**

I.B.R.S./C.C.R.I. /Numéro 10461  
5600VB Eindhoven  
Alankomaat