

# Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2015, mis käsitleb valgusallikate energiamärgistust

**Tarnija nimi või kaubamärk:** PHILIPS

**Tarnija aadress:** Customer Care Philips, I.B.R.S./C.C.R.I. /Numéro 10461, 5600VB Eindhoven, NL

**Mudelitähis:** 9290020664

## Valgusallika liik:

|                                                                                     |      |                                                  |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-----|
| Kasutatud valgustustehnoloogia:                                                     | LED  | Suunatud (DLS) või suunamata valgusvooga (NDLS): | DLS |
| Valgusallika sokli liik (või muu elektriline liides)                                | GU4  |                                                  |     |
| Avaliku elektrivõrgu toitega (MLS) või muu kui avaliku elektrivõrgu toitega (NMLS): | NMLS | Ühendatud valgusallikas (CLS):                   | Ei  |
| Seadistatava värvusega valgusallikas:                                               | Ei   | Kolb:                                            | -   |
| Suure heledusega valgusallikas:                                                     | Ei   |                                                  |     |
| Pimestamisvastase kaitsega:                                                         | Ei   | Hämardatav:                                      | Ei  |

## Toote näitajad

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| Näitaja | Väärtus | Näitaja | Väärtus |
|---------|---------|---------|---------|


## Toote üldnäitajad:

|                                                                                                                                                           |        |                               |                                                                                                                                         |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Elektritarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1000 h), ümardatuna ülespoole täisarvuni                                                                   |        | 3                             | Energiaefektiivsuse klass                                                                                                               | F                         |
| Kasulik valgusvoog ( $\Phi_{\text{use}}$ ); osutada selgelt, kas see on sfääriline (360°), lai koonuseline (120°) või kitsas koonuseline (90°) valgusvoog |        | 184 Kitsas koonuseline (90 °) | Lähim värvsüsteemtemperatuur, ümardatud lähima 100 Kni või seadistatav lähima värvsüsteemtemperatuuri vahemik, ümardatud lähima 100 Kni | 2 700                     |
| Sisselülitatud seisundi tarbimisvõimsus ( $P_{\text{on}}$ ), vattides (W)                                                                                 |        | 2,3                           | Ooteseisundi tarbimisvõimsus ( $P_{\text{sb}}$ ), vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani                                            | 0,00                      |
| Võrguühendusega ooteseisundi tarbimisvõimsus ( $P_{\text{net}}$ ) ühendatud valgusallika puhul, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani                |        | -                             | Värviesitusindeks (CRI), ümardatud täisarvuni, või seadistatav CRI vahemik                                                              | 80                        |
| Välismõõtmised ilma eraldiseisva talit-                                                                                                                   | Kõrgus | 40                            | Energia spektraaljaotus vahemikus                                                                                                       | Vt joonist viimasel lehel |
|                                                                                                                                                           | Laius  | 36                            |                                                                                                                                         |                           |

|                                                                                                            |         |    |                                                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------------------------------------------------------|----------------|
| lusseadiseta, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetrites) | Sügavus | 36 | 250–800 nm, täiskoormusel                                    |                |
| Väidetav võrdväärne võimsus <sup>(a)</sup>                                                                 | Jah     |    | Kui „jah“, võrdväärne võimsus (W)                            | 20             |
|                                                                                                            |         |    | Värvsuskoordinaadid (x ja y)                                 | 0,458<br>0,410 |
| <b>Suunatud valgusallikate näitajad:</b>                                                                   |         |    |                                                              |                |
| Suurim valgustugevus (cd)                                                                                  | 400     |    | Kiirgusnurk kraadides või seadistatav kiirgusnurkade vahemik | 36             |
| <b>LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:</b>                                                               |         |    |                                                              |                |
| Värviesitusindeksi R9 väärtus                                                                              | 0       |    | Elueategur                                                   | 0,90           |
| Valgusvoo vähenemistegur                                                                                   | 0,96    |    |                                                              |                |

(a) '-': Ei kohaldata;

(b) '-': Ei kohaldata;



Mudel on lastud liidu turule alates 01/09/2021.



**EPRELi registreerimisnumber** 391909

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/391909>

**Tarnija:** Signify Netherlands B.V. (Tootja)

**Veebisait:** [www.signify.com](http://www.signify.com)

**Klienditeenindus:**

**Nimi:** Customer Care Philips

**Veebisait:** [www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

**E-post:** [EPREL.PhilipsLighting@Signify.com](mailto:EPREL.PhilipsLighting@Signify.com)

**Telefon:** 00800 744 547 75

**Aadress:**

I.B.R.S./C.C.R.I. /Numéro 10461

5600VB Eindhoven

Madalmaad