PHILIPS


Επιτοίχιο φωτιστικό Raindrop 60W, E27, χωρίς λαμπτήρα

myGarden


Χωρίς λαμπτήρα

Μπρούτζινο

Ανθεκτικό στο νερό



01652/06/PN





Απολαύστε έναν όμορφο κήπο

Δημιουργήστε μια αυθεντική υπαίθρια σκηνή με αυτό το όμορφο μπρούτζινο επιτοίχιο φωτιστικό Philips myGarden. Είναι σχεδιασμένο με αλουμίνιο υψηλής ποιότητας και παρέχει θερμό λευκό, ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό στον κήπο ή στη βεράντα σας.

Ζήστε την εμπειρία του φωτισμού εξωτερικών χώρων με τον εύκολο τρόπο

- IP44 – παντός καιρού

Χαρακτηριστικά

IP44 - παντός καιρού



Αυτός ο αισθητήρας PIR της Philips έχει σχεδιαστεί ειδικά για υπαίθρια περιβάλλοντα με υγρασία. Έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές για να εξασφαλιστεί η αντοχή του στο νερό. Το επίπεδο IP αποτελείται από δύο αριθμούς: ο πρώτος αφορά το επίπεδο προστασίας από τη σκόνη, ο δεύτερος αφορά την προστασία από το νερό. Αυτός ο αισθητήρας PIR της Philips έχει σχεδιαστεί με επίπεδο προστασίας IP44: προστατεύεται από πιτσιλιές νερού και είναι το πλέον ιδανικό προϊόν για γενική χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινίρισμα
- Χρώμα: Μπρούτζινο
- Υλικό κατασκευής: Μέταλλο

Περιβάλλον
- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ
- Πλήρως αδιάβροχη: Ναι
- Ενσωματωμένο LED: Όχι

Περιοχή κήπου
- Περιοχή κήπου: Κήπους και αίθρια

Διάφορα
- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπος, Αίθριο
- Στυλ: Κλασικό
- Τύπος: Επιτοίχια φωτιστικά
- EyeComfort: Όχι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό στο νερό

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος
- Καθαρό βάρος: 1,500 kg
- Συνολικό ύψος: 428 mm
- Συνολικό μήκος: 300 mm
- Συνολικό πλάτος: 381 mm

Σέρβις
- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές
- Τροφοδοσία ρεύματος: 50-60 Hz
- Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: Ο λαμπτήρας δεν συμπεριλαμβάνεται
- Υποδοχή/κάλυκας: E27
- Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: -
- Λαμπτήρας αντικατάστασης μέγιστης ισχύος: 60
- Κωδικός IP: IP44 | Με προστασία κατά της επαφής με καλώδια και από πιτσιλιές
- Κατηγορία προστασίας: Κλάση I - Γειωμένο
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Ναι
- Αριθμός φωτεινών πηγών : 1

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας
- EAN/UPC - προϊόν: 8718696169858
- Καθαρό βάρος: 1,5 kg
- Μικτό βάρος: 2,2 kg
- Ύψος: 43,3 cm
- Μήκος: 27 cm
- Πλάτος: 27 cm

Ημερομηνία έκδοσης:
2025-08-30
Έκδοση: 0.528

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com