

# PHILIPS

Στύλος φωτισμού Creek  
60W, E27, χωρίς λαμπήρα

myGarden

Χωρίς λαμπήρα

Λευκό

Ανθεκτικό στο νερό



15383/31/16



## Απολαύστε έναν όμορφο κήπο

Δημιουργήστε ένα γοητευτικό σημείο εστίασης για το μονοπάτι σας με αυτόν τον στύλο φωτισμού myGarden της Philips. Είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο και διαχέει θερμό λευκό που εξοικονομεί ενέργεια. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να απολαύσετε τον κήπο σας.

### Σχεδιάστε τον κήπο σας χρησιμοποιώντας το φως

- Διακοσμητικός φωτισμός εξωτερικών χώρων
- Επιλέξτε για κλασικό στυλ
- Επιλέξτε για στύλους φωτισμού εξωτερικών χώρων
- Υψηλής ποιότητας αλουμίνιο και συνθετικά υλικά ανώτερης ποιότητας

### Ζωντανέψτε τον κήπο σας με φωτισμό υψηλής ποιότητας

- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Ισχυρό φως

### Ζήστε την εμπειρία του φωτισμού εξωτερικών χώρων με τον εύκολο τρόπο

- Παντός καιρού

# Χαρακτηριστικά

## Διακοσμητικός φωτισμός εξωτερικών χώρων

Ο φωτισμός εξωτερικών χώρων σας βοηθά να βελτιώσετε την εικόνα του κήπου ή του εξωτερικού σας χώρου αναδεικνύοντας τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του, φωτίζοντας μονοπάτια και δρομάκια με στυλ και δημιουργώντας την τέλεια ατμόσφαιρα για αξέχαστες βραδιές με συγγενείς και φίλους. Γι' αυτό η Philips δημιούργησε τη σειρά myGarden, μια γκάμα προϊόντων διακοσμητικού φωτισμού εξωτερικών χώρων με στυλ και λειτουργικότητα για να αξιοποιήσετε και να διαμορφώσετε τον εξωτερικό σας χώρο με το δικό σας γούστο.

## Επιλέξτε για κλασικό στυλ

Σχεδιασμένο στην Ευρώπη, αυτό το φωτιστικό διαθέτει χαρακτηριστική σχεδίαση που χαρίζει κλασικό στυλ στους εξωτερικούς σας χώρους.

## Επιλέξτε για στύλους φωτισμού

Αξιοποιήστε πλήρως τον εξωτερικό σας χώρο με αυτόν τον στύλο φωτισμού. Ιδανικό για τον κήπο, την άκρη της βεράντας ή για να φωτίσετε τη διαδρομή προς το πάρκινγκ και μονοπάτια ή δρομάκια.

## Υλικό υψηλής ποιότητας

Αυτό το φωτιστικό Philips είναι ειδικά φτιαγμένο για εξωτερικούς χώρους. Είναι ανθεκτικό στη φθορά και έχει κατασκευαστεί για να αντέχει και να φωτίζει τον κήπο σας για πολλές νύχτες. Είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας χυτό αλουμίνιο και συνθετικά υλικά υψηλής ποιότητας.

## Εξοικονόμηση ενέργειας



Αυτό το φωτιστικό Philips εξοικονομεί περισσότερη ενέργεια σε σχέση με τις παραδοσιακές πηγές φωτός, ώστε να εξοικονομείτε χρήματα από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού και να συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

## Ισχυρό φως

Αυτό το φωτιστικό εξωτερικών χώρων παρέχει δυνατό θερμό λευκό φως. Ιδανική επιλογή για να φωτίσετε και να αναδείξετε τον κήπο ή τη βεράντα σας.

## Παντός καιρού



Αυτό το φωτιστικό εξωτερικών χώρων της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένο για υπαίθρια περιβάλλοντα με υγρασία και έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές για να εξασφαλιστεί η αντοχή του στο νερό. Το επίπεδο IP αποτελείται από δύο αριθμούς: ο πρώτος αφορά το επίπεδο προστασίας από τη σκόνη, ο δεύτερος αφορά την προστασία από το νερό. Αυτό το φωτιστικό έχει σχεδιαστεί με IP44: προστατεύεται από πισιλιές νερού και είναι το πιο κοινό και ιδανικό προϊόν για γενική χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

# Προδιαγραφές

## Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: White
- Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο

## Περιβάλλον

• Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

## Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Πλήρως αδιάβροχη: Ναι
- Ενσωματωμένο LED: Όχι

## Περιοχή κήπου

- Περιοχή κήπου: Κήπους και αίθρια

## Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπους και αίθρια
- Στυλ: Κλασικό
- Τύπος: Στύλοι φωτός
- EyeComfort: Όχι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό στο νερό

**Διαστάσεις και βάρος προϊόντος**

- Καθαρό βάρος: 1,000 kg
- Ύψος: 99,5 cm
- Μήκος: 17,5 cm
- Πλάτος: 17,5 cm

**Σέρβις**

- Εγγύηση: 2 έτη

**Τεχνικές προδιαγραφές**

- Τροφοδοσία ρεύματος: 50-60 Hz
- Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: Ο  
λαμπτήρας δεν συμπεριλαμβάνεται
- Υποδοχή/κάλυκας: E27
- Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: -
- Λαμπτήρας αντικατάστασης μέγιστης ισχύος: 60 W
- Κωδικός IP: IP44
- Κατηγορία προστασίας: Κατηγορία I
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Ναι
- Αριθμός φωτεινών πηγών : 1

**Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας**

- EAN/UPC - προϊόν: 8718291443575
- Καθαρό βάρος: 1 kg
- Μικτό βάρος: 1,3 kg
- Ύψος: 37,4 cm
- Μήκος: 15,3 cm
- Πλάτος: 21,3 cm



Ημερομηνία έκδοσης:  
2025-04-25  
Έκδοση: 0.301

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)