

PHILIPS

Επιτοίχιο φωτιστικό

myGarden

Flagstone

inox

LED



17209/47/16



Φωτίστε τη ζωή στους εξωτερικούς σας χώρους

Μινιμαλιστική σχεδίαση αλλά με ανθεκτική λειτουργία. Αυτή η απλικά από ανοξείδωτο χάλυβα της Philips ρίχνει ισχυρό θερμό λευκό φωτισμό LED. Χαρίζει μια μοναδική λάμψη στον τοίχο σας με εφέ φωτισμού δύο κατευθύνσεων.

Βιώσιμες λύσεις φωτισμού

- Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής
- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Η Philips προσφέρει εγγύηση 5 ετών για τη μονάδα και τον οδηγό LED

Σχεδιασμένα για εξωτερικούς χώρους

- Μοντέρνος φωτισμός εξωτερικών χώρων
- Επιλέξτε για επιτοίχια φωτιστικά εξωτερικών χώρων
- Ανοξείδωτο ατσάλι και πραγματικό γυαλί υψηλής ποιότητας

Προηγμένος φωτισμός για εξωτερικούς χώρους

- Φωτισμός LED υψηλής ισχύος
- Ισχυρό φως
- Η Philips προσφέρει εγγύηση 5 ετών για τη μονάδα και τον οδηγό LED

Ειδικά χαρακτηριστικά

- Εφέ φωτισμού δύο κατευθύνσεων
- Εύκολη εγκατάσταση για κάθε εφαρμογή
- Παντός καιρού

Χαρακτηριστικά

Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής



Μια πηγή φωτός που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Οι λαμπτήρες LED της Philips προσφέρουν εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000 ωρών (οι οποίες αντιστοιχούν σε 20 χρόνια, με βάση μέση χρήση 3 ώρες/ημέρα με τουλάχιστον 13.000 κύκλους ενεργοποίησης/απενεργοποίησης). Με τους λαμπτήρες LED της Philips δεν θα χρειαστεί να ανησυχείτε για συντήρηση ή αντικατάσταση λαμπτήρα, ενώ έχετε τον τέλειο ατμοσφαιρικό φωτισμό στο σπίτι σας.

Εξοικονόμηση ενέργειας



Αυτό το φωτιστικό Philips εξοικονομεί περισσότερη ενέργεια σε σχέση με τις παραδοσιακές πηγές φωτός, ώστε να εξοικονομείτε χρήματα από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού και να συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Εγγύηση 5 ετών στο σύστημα LED



Εκτός από την τυπική 2ετή εγγύηση για το συγκεκριμένο φωτιστικό, η Philips προσφέρει και 5ετή εγγύηση για το σύστημα LED, η οποία καλύπτει τη μονάδα LED και τον οδηγό του φωτιστικού.

Μοντέρνος φωτισμός εξωτερικών χώρων

Εντυπωσιακός, τολμηρός και μινιμαλιστικός φωτισμός εξωτερικών χώρων από τη Philips. Το μοντέρνο στυλ της Philips είναι ιδανικό για τους κήπους, τα μονοπάτια και τους εξωτερικούς σας χώρους.

Επιλέξτε για επιτοίχια φωτιστικά εξωτερικών χώρων

Αξιοποιήστε πλήρως τον εξωτερικό σας χώρο με αυτό το επιτοίχιο φωτιστικό. Ιδανικό για τοποθέτηση κοντά στην είσοδο ή στους τοίχους της βεράντας σας.

Υλικό υψηλής ποιότητας

Αυτό το φωτιστικό Philips είναι ειδικά φτιαγμένο για εξωτερικούς χώρους. Είναι ανθεκτικό στη φθορά και έχει κατασκευαστεί για να αντέχει και να φωτίζει τον κήπο σας για πολλές νύχτες. Είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι και πραγματικό γυαλί.

Φωτισμός LED υψηλής ισχύος



Τα φωτιστικά Philips εξωτερικών χώρων διαθέτουν την τελευταία τεχνολογία LED. Προσφέρουν δυνατό φως, υψηλή ποιότητα φωτισμού και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Ισχυρό φως

Αυτό το φωτιστικό εξωτερικών χώρων παρέχει δυνατό θερμό λευκό φως. Ιδανική επιλογή για να φωτίσετε και να αναδείξετε τον κήπο ή τη βεράντα σας.

Εγγύηση 5 ετών στο σύστημα LED



Εκτός από την τυπική 2ετή εγγύηση για το συγκεκριμένο φωτιστικό, η Philips προσφέρει και 5ετή εγγύηση για το σύστημα LED, η οποία καλύπτει τη μονάδα LED και τον οδηγό του φωτιστικού.

Εφέ φωτισμού δύο κατευθύνσεων

Εφέ φωτισμού δύο κατευθύνσεων για γενικό φωτισμό κήπων.

Εύκολη εγκατάσταση

Το φωτιστικό αυτό και τα εξαρτήματά του έχουν σχεδιαστεί για εύκολη εγκατάσταση και η συσκευασία περιλαμβάνει όσα χρειάζεστε για να το τοποθετήσετε, όπως κλειδί και βίδα Torx. Περιλαμβάνονται επίσης σαφείς οδηγίες για τους χώρους τοποθέτησης και πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα IP για προστασία από το νερό.

Παντός καιρού

Αυτό το φωτιστικό εξωτερικών χώρων της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένο για υπαίθρια περιβάλλοντα με υγρασία και έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές για να εξασφαλιστεί η αντοχή του στο νερό. Το επίπεδο IP αποτελείται από δύο αριθμούς: ο πρώτος αφορά το επίπεδο προστασίας από τη σκόνη, ο δεύτερος αφορά την προστασία από το νερό. Αυτό το φωτιστικό έχει σχεδιαστεί με IP44: προστατεύεται από πιτσιλιές νερού και είναι το πιο κοινό και ιδανικό προϊόν για γενική χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: Ίνοξ
- Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο
- Χρώμα περιβλήματος: Ανοξείδωτο

Αντοχή

- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 25.000

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- 5 χρόνια εγγύηση για τη μονάδα LED: Ναι
- Δέσμες φωτός δύο κατευθύνσεων: Ναι
- Πλήρως αδιάβροχη: Ναι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι

Περιοχή κήπου

- Περιοχή κήπου: Πίσω αυλή, Μπροστινή αυλή

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπους και αίθρια
- Στυλ: Μοντέρνο
- Τύπος: Επιτοίχια φωτιστικά
- EyeComfort: Ναι

Ρεύμα

- Τάση εισόδου: SELV

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,767 kg
- Ύψος: 11,8 cm
- Μήκος: 13,6 cm
- Πλάτος: 8,8 cm

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Πηγή φωτισμού ισοδύναμη με παραδοσιακό λαμπτήρα: 12
- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 300 lm
- Τεχνολογία λαμπτήρα: LED
- Χρώμα φωτός: Θερμό λευκό
- Τροφοδοσία ρεύματος: 50-60 Hz
- Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: Ενσωματωμένο LED
- Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 1 W
- Κωδικός IP: IP44 | Με προστασία κατά της επαφής με καλώδια και από πιτσιλιές

- Κατηγορία προστασίας: Κλάση I - Γειωμένο
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Όχι
- Βαθμός προστασίας από τις εισροές: IP44 | Με προστασία κατά της επαφής με καλώδια, και του πιτσιλίσματος με νερό
- Αριθμός φωτεινών πηγών : 1
- Κατηγορία προστασίας IEC: Κατηγορία ασφαλείας I



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-08-30
Έκδοση: 0.370

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com