

PHILIPS

Απλικά
Stratosphere 4.5W

myGarden

4000K

Ανθρακί

Ανθεκτικό στο νερό



17354/93/P3



Απολαύστε έναν όμορφο κήπο με φως

Το επιτοίχιο φανάρι εξωτερικών χώρων Stratosphere LED της Philips, σε γκρι ανθρακί, είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό χυτό αλουμίνιο. Η σχεδίαση παρέχει ένα διάχυτο έντονο φως προς τα εμπρός.

Βιώσιμες λύσεις φωτισμού

- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Υψηλή ποιότητα φωτισμού LED

Μια νότα κομψού σχεδιασμού στον κήπο σας

- Υψηλής ποιότητας αλουμίνιο και συνθετικά υλικά ανώτερης ποιότητας

Προηγμένος φωτισμός για εξωτερικούς χώρους

- Η Philips προσφέρει εγγύηση 5 ετών για τη μονάδα και τον οδηγό LED

Ειδικά χαρακτηριστικά

- Εύκολη εγκατάσταση
- Παντός καιρού
- Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 30 χρόνια

Χαρακτηριστικά

Εξοικονόμηση ενέργειας



Αυτό το φωτιστικό Philips εξοικονομεί περισσότερη ενέργεια σε σχέση με τις παραδοσιακές πηγές φωτός, ώστε να εξοικονομείτε χρήματα από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού και να συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Υψηλή ποιότητα φωτισμού LED

Ο λαμπτήρας φωτισμού LED, που παρέχεται με αυτό το φωτιστικό της Philips, είναι μια μοναδικής ανάπτυξης λύση της Philips. Ενεργοποιείται αμέσως και παρέχει βέλτιστη απόδοση φωτισμού ενώ αναδεικνύει τα ζωντανά χρώματα στο σπίτι σας.

Υλικό υψηλής ποιότητας

Αυτό το φωτιστικό Philips είναι ειδικά φτιαγμένο για εξωτερικούς χώρους. Είναι ανθεκτικό στη φθορά και έχει κατασκευαστεί για να αντέχει και να φωτίζει τον κήπο σας για πολλές νύχτες. Είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας χυτό αλουμίνιο και συνθετικά υλικά υψηλής ποιότητας.

Εγγύηση 5 ετών στο σύστημα LED



Εκτός από την τυπική 2ετή εγγύηση για το συγκεκριμένο φωτιστικό, η Philips προσφέρει και 5ετή εγγύηση για το σύστημα LED, η οποία καλύπτει τη μονάδα LED και τον οδηγό του φωτιστικού.

Εύκολη εγκατάσταση



Η εγκατάσταση ενός φωτιστικού μπορεί μερικές φορές να είναι δύσκολη. Με αυτό το φωτιστικό εξωτερικών χώρων της Philips, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι έχει δοθεί μεγάλη προσοχή ώστε να γίνει η διαδικασία αυτή πιο εύκολη και πιο πρακτική για εσάς. Αυτό το προϊόν συνοδεύεται από κλειδί torx για την εγκατάσταση.

Παντός καιρού



Αυτό το φωτιστικό εξωτερικών χώρων της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένο για υπαίθρια περιβάλλοντα με υγρασία και έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές για να εξασφαλιστεί η αντοχή του στο νερό. Το επίπεδο IP αποτελείται από δύο αριθμούς: ο πρώτος αφορά το επίπεδο προστασίας από τη σκόνη, ο δεύτερος αφορά την προστασία από το νερό. Αυτό το φωτιστικό έχει σχεδιαστεί με IP44: προστατεύεται από πισιλιές νερού και είναι το πιο κοινό και ιδανικό προϊόν για γενική χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής (30 έτη)



Μια πηγή φωτός που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Τα ενσωματωμένα LED που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον λαμπτήρα LED της Philips, έχουν εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, τουλάχιστον 30.000 ωρών (που ισοδυναμεί με 30 χρόνια για μια μέση χρήση 3 ωρών/ημέρα με ένα σύνολο τουλάχιστον 13.000 κύκλων ενεργοποίησης/απενεργοποίησης). Δεν υπάρχει καλύτερη αίσθηση από έναν τέλειο ατμοσφαιρικό φωτισμό στο σπίτι σας, ενώ δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τη συντήρηση ή την αντικατάσταση λαμπτήρων.

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: Ανθρακί
- Υλικό κατασκευής: Μέταλλο

Αντοχή

- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 30.000

Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Πλήρως αδιάβροχη: Ναι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι

Περιοχή κήπου

- Περιοχή κήπου: Κήπους και αίθρια

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Θερμοκρασία χρώματος: 4000 K
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 100 lm/W

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπος, Αίθριο
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Επιτοίχια φωτιστικά
- EyeComfort: Ναι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό στο νερό

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,365 kg
- Συνολικό ύψος: 63 mm
- Συνολικό μήκος: 203 mm
- Συνολικό πλάτος: 68 mm

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Πηγή φωτισμού ισοδύναμη με παραδοσιακό λαμπτήρα: 44
- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 500 lm
- Τεχνολογία λαμπτήρα: LED
- Χρώμα φωτός: ψυχρό λευκό
- Τροφοδοσία ρεύματος: 50-60 Hz
- Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: F
- Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 4.5 W
- Κωδικός IP: IP44 | Με προστασία κατά της επαφής με καλώδια και από πιτσιλιές
- Κατηγορία προστασίας: Κλάση I - Γειωμένο
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Όχι
- Αριθμός φωτεινών πηγών : 1

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718696161388
- Καθαρό βάρος: 0,37 kg
- Μικτό βάρος: 0,43 kg
- Ύψος: 9,3 cm
- Μήκος: 7,3 cm
- Πλάτος: 21,1 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-08-30
Έκδοση: 0.552

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com