PHILIPS

Επιτοίχιο φωτιστικό Peking 60 W, E27, χωρίς λαμπτήρα

Χωρίς λαμπτήρα

Μαύρο

Ανθεκτικό στο νερό

17473/30/PN



Φωτίστε αυτόματα την είσοδό σας

Προσθέστε μια vintage πινελιά στον εξωτερικό σας χώρο με αυτήν τη μαύρη απλίκα με αλουμίνιο από τη Philips. Το γυάλινο σύστημα διάχυσης και η ρετρό σχεδίαση δημιουργούν μια ατμόσφαιρα κομψότητας που ταιριάζει απόλυτα στο προσωπικό σας στυλ. Περιλαμβάνεται αισθητήρας φωτός ημέρας ώστε να ανάβει αυτόματα τη νύχτα.

Μια νότα κομψού σχεδιασμού στον κήπο σας

- Επιλέξτε για επιτοίχια φωτιστικά εξωτερικών χώρων

Ταιριάξτε με το στυλ του εξωτερικού χώρου σας

- Σχεδιασμένο για εξωτερική χρήση - ανθεκτικό στο νερό, κατηγορίας IP44

Σχεδιασμένα για εξωτερικούς χώρους

- Αλουμίνιο και πραγματικό γυαλί υψηλής ποιότητας

Ειδικά χαρακτηριστικά

- Εύκολη εγκατάσταση για κάθε εφαρμογή

Νιώστε ευπρόσδεκτοι στο σπίτι σας με φως

- Ξεχωριστή λειτουργία ημέρας/νύχτας

Σχεδιάστε τον κήπο σας χρησιμοποιώντας το φως

- Διακοσμητικός φωτισμός εξωτερικών χώρων
- Επιλέξτε για κλασικό στυλ

Χαρακτηριστικά

Επιλέξτε για επιτοίχια φωτιστικά εξωτερικών χώρων
Αξιοποιήστε πλήρως τον εξωτερικό σας χώρο με αυτό το επιτοίχιο φωτιστικό. Ιδανικό για τοποθέτηση κοντά στην είσοδο ή στους τοίχους της βεράντας σας.

Σχεδιασμένο για εξωτερική χρήση
Αυτός ο λαμπτήρας εξωτερικών χώρων της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένος για υπαίθρια περιβάλλοντα με υγρασία. Έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές για να εξασφαλιστεί η αντοχή του στο νερό. Το επίπεδο IP αποτελείται από δύο αριθμούς: ο πρώτος αφορά το επίπεδο προστασίας από τη σκόνη, ο δεύτερος αφορά την προστασία από το νερό. Αυτός ο λαμπτήρας εξωτερικών χώρων έχει σχεδιαστεί με IP44: προστατεύεται από πιτσιλιές νερού και είναι το πιο κοινό και ιδανικό προϊόν για γενική χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Υλικό υψηλής ποιότητας
Αυτό το φωτιστικό Philips είναι ειδικά φτιαγμένο για εξωτερικούς χώρους. Είναι ανθεκτικό στη φθορά και έχει κατασκευαστεί για να αντέχει και να φωτίζει τον κήπο σας για πολλές νύχτες. Είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας χυτό αλουμίνιο και πραγματικό γυαλί.

Εύκολη εγκατάσταση
Ξεχωριστή λειτουργία ημέρας/νύχτας



Χάρη στη λειτουργία ημέρας/νύχτας, αυτός ο λαμπτήρας εξωτερικών χώρων ανάβει αυτόματα όταν σκοτεινιάζει. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μοναδική λειτουργία για τα καλοκαιρινά βράδια ή για λόγους ασφάλειας.

Διακοσμητικός φωτισμός εξωτερικών χώρων
Ο φωτισμός εξωτερικών χώρων σάς βοηθά να βελτιώσετε την εικόνα του κήπου ή του εξωτερικού σας χώρου αναδεικνύοντας τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του, φωτίζοντας μονοπάτια και δρομάκια με στυλ και δημιουργώντας την τέλεια ατμόσφαιρα για αξέχαστες βραδιές με συγγενείς και φίλους. Γι' αυτό η Philips δημιούργησε τη σειρά myGarden, μια γκάμα προϊόντων διακοσμητικού φωτισμού εξωτερικών χώρων με στυλ και λειτουργικότητα για να αξιοποιήσετε και να διαμορφώσετε τον εξωτερικό σας χώρο με το δικό σας γούστο.

Επιλέξτε για κλασικό στυλ
Σχεδιασμένο στην Ευρώπη, αυτό το φωτιστικό διαθέτει χαρακτηριστική σχεδίαση που χαρίζει κλασικό στυλ στους εξωτερικούς σας χώρους.

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινίρισμα
- Χρώμα: Μαύρο
- Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο, Γυαλί

Περιβάλλον
- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ
- Πλήρως αδιάβροχη: Ναι
- Ενσωματωμένο LED: Όχι
- Αισθητήρας κίνησης: Ναι

Περιοχή κήπου
- Περιοχή κήπου: Κήπους και αίθρια

Διάφορα
- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπος, Αίθριο
- Στυλ: Κλασικό
- Τύπος: Επιτοίχια φωτιστικά
- EyeComfort: Όχι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό στο νερό

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος
- Καθαρό βάρος: 1,135 kg
- Συνολικό ύψος: 370 mm
- Συνολικό μήκος: 175 mm
- Συνολικό πλάτος: 220 mm

Σέρβις
- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές
- Τροφοδοσία ρεύματος: Εύρος 220 V - 240 V, 50-60 Hz
- Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: Ο λαμπτήρας δεν συμπεριλαμβάνεται
- Υποδοχή/κάλυκας: E27
- Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: -
- Λαμπτήρας αντικατάστασης μέγιστης ισχύος: 60
- Κωδικός IP: IP44 | Με προστασία κατά της επαφής με καλώδια και από πιτσιλιές
- Κατηγορία προστασίας: Κλάση I - Γειωμένο
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Ναι
- Αριθμός φωτεινών πηγών : 1

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας
- EAN/UPC - προϊόν: 8718696176740
- Καθαρό βάρος: 0,96 kg
- Μικτό βάρος: 1,16 kg
- Ύψος: 26 cm
- Μήκος: 15,5 cm
- Πλάτος: 21 cm

Ημερομηνία έκδοσης: 2025-08-30
Έκδοση: 0.440

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.