

PHILIPS


Φωτιστικό οροφής
Wawel 20W

Φωτιστικά οροφής

4000/6500/2700K

Λευκό

Με ρύθμιση έντασης;SceneSwitch



31822/31/P5



Ποιοτικός φωτισμός για ένα ευχάριστο σπίτι

Το φωτιστικό οροφής Philips myLiving WAWEL LED έχει ενσωματωμένα LED για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και της ομοιομορφίας του φωτισμού. Ο έλεγχος τη φωτεινότητας μπορεί να γίνει ανάλογα με τη διάθεσή σας με τη βαθμιαία ρύθμιση της θερμοκρασίας του χρώματος φωτισμού και τις λειτουργίες μνήμης.

Εφέ φωτισμού

- Ομοιόμορφη κατανομή φωτός

Προηγμένος φωτισμός LED

- Δυνατότητα συντονισμού 2700 - 6500K

Εξοικονόμηση ενέργειας

- 80% εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τις παραδοσιακές πηγές φωτός

Χαρακτηριστικά

Ομοιόμορφη κατανομή φωτός



Εξοικονόμηση ενέργειας: 80%



Δυνατότητα συντονισμού



Εξοικονομήστε έως και 80% ενέργεια σε σύγκριση με τον τυπικό σας λαμπτήρα. Κάνετε απόσβεση και εξοικονομείτε χρήματα χρόνο με το χρόνο. Έτσι, θα μειώσετε το ύψος των λογαριασμών ρεύματος και θα ξεκινήσετε την εξοικονόμηση Τώρα.

Αυτός ο λαμπτήρας έχει δυνατότητα συντονισμού. Μπορείτε να το συντονίσετε στο χρώμα φωτισμού που προτιμάτε: από θερμό λευκό (2700K) έως ψυχρό φως ημέρας (6500K).

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: White
- Υλικό κατασκευής: Μέταλλο, Πλαστικό

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 15.000

Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίψετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ: Όχι
- Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Όχι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι
- Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Χρωματική ομοιομορφία: 6 SDCM
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: <2

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Υπνοδωμάτιο, Καθιστικό, Τραπεζαρία, Κουζίνα, Home Office, Γκαράζ
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Φωτιστικά οροφής
- EyeComfort: Ναι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης, SceneSwitch

Άλλα χαρακτηριστικά

- Ρεύμα λαμπτήρα: 160 mA
- Απόδοση: 100 lm/W

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,72 kg
- Ύψος: 6,6 cm
- Μήκος: 38 cm
- Πλάτος: 38 cm

Σέρβις

- Εγγύηση: 5 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 20.000 h
- Διάμετρος: 380 mm
- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 2000
- Χρώμα φωτός: 4000/6500/2700
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 AC
- Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Ρύθμιση έντασης βήματος - Μη χρησιμοποιείτε με ρυθμιστή έντασης
- LED: Ναι
- Κωδικός IP: IP20
- Κατηγορία προστασίας: Κατηγορία I

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718696162781
- Καθαρό βάρος: 0,72 kg
- Μικτό βάρος: 1,18 kg
- Ύψος: 42,6 cm
- Μήκος: 7 cm
- Πλάτος: 42,6 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-03-04
Έκδοση: 0.444

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com