

PHILIPS


Φωτιστικό οροφής
Wawel 20W

Φωτιστικά οροφής

4000/6500/2700K

Λευκό

Με ρύθμιση έντασης;SceneSwitch



31822/31/P5



Ποιοτικός φωτισμός για ένα ευχάριστο σπίτι

Το φωτιστικό οροφής Philips myLiving WAWEL LED έχει ενσωματωμένα LED για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και της ομοιομορφίας του φωτισμού. Ο έλεγχος τη φωτεινότητας μπορεί να γίνει ανάλογα με τη διάθεσή σας με τη βαθμιαία ρύθμιση της θερμοκρασίας του χρώματος φωτισμού και τις λειτουργίες μνήμης.

Εφέ φωτισμού

- Ομοιόμορφη κατανομή φωτός

Προηγμένος φωτισμός LED

- Δυνατότητα συντονισμού 2700 - 6500K

Εξοικονόμηση ενέργειας

- 80% εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τις παραδοσιακές πηγές φωτός

Χαρακτηριστικά

Ομοιόμορφη κατανομή φωτός



Εξοικονόμηση ενέργειας: 80%



Δυνατότητα συντονισμού



Εξοικονομήστε έως και 80% ενέργεια σε σύγκριση με τον τυπικό σας λαμπτήρα. Κάνετε απόσβεση και εξοικονομείτε χρήματα χρόνο με το χρόνο. Έτσι, θα μειώσετε το ύψος των λογαριασμών ρεύματος και θα ξεκινήσετε την εξοικονόμηση Τώρα.

Αυτός ο λαμπτήρας έχει δυνατότητα συντονισμού. Μπορείτε να το συντονίσετε στο χρώμα φωτισμού που προτιμάτε: από θερμό λευκό (2700K) έως ψυχρό φως ημέρας (6500K).

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Με ρύθμιση έντασης: Ναι

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: White
- Υλικό κατασκευής: Μέταλλο, Πλαστικό

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 15.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 20.000

Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Όχι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι
- Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Χρωματική ομοιομορφία: 6 SDCM
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700-4000-6500 K
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 2
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 100 lm/W

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Υπνοδωμάτιο, Καθιστικό, Τραπεζαρία, Κουζίνα, Γραφείο, Γκαράζ
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Φωτιστικά οροφής
- EyeComfort: Ναι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης, SceneSwitch

Άλλα χαρακτηριστικά

- Ρεύμα λαμπτήρα: 160 mA

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,72 kg
- Συνολικό ύψος: 66 mm
- Συνολικό μήκος: 380 mm
- Συνολικό πλάτος: 380 mm

Σέρβις

- Εγγύηση: 5 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Διάμετρος: 380 mm
- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 2000
- Χρώμα φωτός: 4000/6500/2700
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 AC
- Κωδικός IP: IP20 | Με προστασία για τα δάχτυλα
- Κατηγορία προστασίας: Κλάση I - Γειωμένο

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718696162781
- Καθαρό βάρος: 0,72 kg
- Μικτό βάρος: 1,18 kg
- Ύψος: 42,6 cm
- Μήκος: 7 cm
- Πλάτος: 42,6 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-08-30
Έκδοση: 0.449

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com