

PHILIPS

Σποτ οροφής/
επιτοίχιο Meranti x4

Σποτ οροφής / επιτοίχια
σποτ

Χωρίς λαμπτήρα

Ματ χρώμιο



50314/17/E7



Έμφαση στο στυλ

Συμπεριλάβετε αυτό το πρακτικό σποτ της Philips στο σπίτι σας. Επιλέξτε τον λαμπτήρα LED GU10 της Philips που ταιριάζει με το στυλ σας και διασφαλίστε υψηλής ποιότητας φωτισμό με απόδοση μακράς διάρκειας.

Ειδικά χαρακτηριστικά

- Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ
- Ο λαμπτήρας δεν συμπεριλαμβάνεται

Χαρακτηριστικά

Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ



Κατευθύνετε το φως εκεί που το χρειάζεστε περισσότερο, προσαρμόζοντας, περιστρέφοντας ή ανακλίνοντας την κεφαλή του φωτιστικού.

Ο λαμπτήρας δεν συμπεριλαμβάνεται

Το φωτιστικό δεν συμπεριλαμβάνει λαμπτήρα, επιτρέποντάς σας να επιλέξετε την απόδοση φωτισμού που ταιριάζει καλύτερα στο δωμάτιο και το προσωπικό σας γούστο. Η επιλογή ενός λαμπτήρα LED της Philips διασφαλίζει απόδοση φωτισμού υψηλής ποιότητας και μεγάλης διάρκειας ζωής.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: Χρώμιο
- Υλικό κατασκευής: Γυαλί

Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Ενσωματωμένο LED: Όχι
- Τοποθέτηση προϊόντος εκτός εμβέλειας χειριού: Ναι

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Υπνοδωμάτιο, Καθιστικό, Τραπεζαρία, Κουζίνα, Γραφείο, Αίθουσα
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Σποτ οροφής / επιτοίχια σποτ
- EyeComfort: Όχι

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,665 kg
- Συνολικό ύψος: 100 mm
- Συνολικό μήκος: 690 mm
- Συνολικό πλάτος: 155 mm

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: No bulb included
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 AC
- Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: Ο λαμπτήρας δεν συμπεριλαμβάνεται
- Υποδοχή/κάλυκας: GU10
- Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 35W
- Λαμπτήρας αντικατάστασης μέγιστης ισχύος: 35
- Κωδικός IP: IP20 | Με προστασία για τα δάχτυλα
- Κατηγορία προστασίας: Κλάση I - Γειωμένο
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Ναι
- Αριθμός φωτεινών πηγών : 4

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718696133279
- Καθαρό βάρος: 0,67 kg
- Μικτό βάρος: 1,16 kg
- Ύψος: 72 cm
- Μήκος: 12 cm
- Πλάτος: 14 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-09-13
Έκδοση: 0.661

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com