PHILIPS

Σποτ οροφής/ επιτοίχιο Runner

Σποτ οροφής / επιτοίχια σποτ

2700K

Λευκό

ClickFix



53090/31/P0



Διακοσμήστε το σπίτι σας με φως

Το φωτιστικό Philips my Living Contemporary είναι μια σειρά από σποτ με κομψό σχήμα για υψηλής ποιότητας φωτισμό που ταιριάζει με τα γούστα, τις τάσεις και τον τρόπο ζωής του σήμερα. Το θερμό λευκό φως από τους λαμπτήρες LED υψηλής ποιότητας είναι ιδανικό για φωτισμό ανάδειξης.

Βιώσιμες λύσεις φωτισμού
- Συμβατό με χωνευτούς ρυθμιστές έντασης
- Εξοικονόμηση ενέργειας

Ειδικά χαρακτηριστικά
- Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ
- Η τέλεια δέσμη φωτός για φωτισμό ανάδειξης

Σχεδιασμένο για το οικιακό γραφείο σας
- Για κάθε εσωτερικό χώρο

Σχεδιασμένο για το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρά σας
- Θερμό λευκό φως
- Υλικά υψηλής ποιότητας

Χαρακτηριστικά

Συμβατό με χωνευτούς ρυθμιστές έντασης



Ρυθμίστε τη φωτεινότητα αυτού του φωτιστικού της Philips με έναν χωνευτό ρυθμιστή έντασης (δεν περιλαμβάνεται) για να δημιουργήσετε την κατάλληλη ατμόσφαιρα στο δωμάτιο, να φωτίσετε ένα χαρακτηριστικό του σπιτιού σας και πολλά ακόμα.

Εξοικονόμηση ενέργειας



Αυτός ο λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας της Philips εξοικονομεί ενέργεια, σε σύγκριση με τις παραδοσιακές πηγές φωτός, βοηθώντας σας να εξοικονομήσετε χρήματα από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και να συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ



Κατευθύνετε το φως εκεί που το χρειάζεστε περισσότερο, προσαρμόζοντας, περιστρέφοντας ή ανακλίνοντας την κεφαλή του φωτιστικού.


Ιδανικό για φωτισμό ανάδειξης

Ιδανική δέσμη φωτός για φωτισμό ανάδειξης. Αυτό το σποτ της Philips διαθέτει την τέλεια δέσμη φωτός για φωτισμό ανάδειξης (λαμπτήρας GU10, δεν συμπεριλαμβάνεται). Με εστιασμένο φως μπορείτε να τονίσετε κάθε λεπτομέρεια ή χαρακτηριστικό του εσωτερικού σας χώρου.

Για κάθε εσωτερικό χώρο

Πλήρως λειτουργικό και ταυτόχρονα εξαιρετικά κομψό, αυτό το σποτ της Philips χαρίζει μια διακοσμητική πινελιά σε κάθε χώρο του σπιτιού.

Θερμό λευκό φως



Το φως μπορεί να έχει διαφορετικές θερμοκρασίες χρώματος, που υποδεικνύονται σε μονάδες Kelvin (K). Οι λαμπτήρες με χαμηλή τιμή Kelvin παράγουν ένα θερμό, πιο οικείο φως, ενώ οι λάμπες με υψηλότερη τιμή Kelvin παράγουν ένα ψυχρό, πιο δυναμικό φως. Αυτό το φωτιστικό Philips προσφέρει ένα θερμό λευκό φως για να δημιουργεί μια ελκυστική και ζεστή ατμόσφαιρα.

Υλικά υψηλής ποιότητας

Αυτό το φωτιστικό είναι σμιλευμένο σε μοτίβο στρώσεων από υψηλής ποιότητας υλικά με ανώτερο φινίρισμα. Αυτό εξασφαλίζει ένα συμπαγές προϊόν με μεγάλη διάρκεια ζωής, το οποίο θα αναδεικνύει και θα φωτίζει το σπίτι σας για πολλά ακόμη χρόνια.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου

Σχεδιασμός και φινίρισμα

- Χρώμα: White
- Υλικό κατασκευής: Μέταλλο

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 15.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

Περιβάλλον
- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ
- Ενσωματωμένο LED: Ναι
- Περιλαμβάνονται λαμπτήρες LED: Ναι
- Τοποθέτηση προϊόντος εκτός εμβέλειας χεριού: Ναι

Χαρακτηριστικά φωτισμού
- Γωνία δέσμης: 36 μοίρα(ες)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700 K
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 76 lm/W

Διάφορα
- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Υπνοδωμάτιο, Καθιστικό, Κουζίνα, Γραφείο, Αίθουσα
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Σποτ οροφής / επιτοίχια σποτ
- EyeComfort: Όχι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: ClickFix

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος
- Καθαρό βάρος: 0,385 kg
- Συνολικό ύψος: 107 mm
- Συνολικό μήκος: 110 mm
- Συνολικό πλάτος: 90 mm

Σέρβις
- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές
- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού (κρυφό): 255
- Έξοδος lumen λαμπτήρα: 255
- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 230
- Τεχνολογία λαμπτήρα: LED
- Χρώμα φωτός: 2700
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 AC
- Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: F
- Υποδοχή/κάλυκας: GU10
- Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 3
- Κωδικός IP: IP20 | Με προστασία για τα δάχτυλα
- Κατηγορία προστασίας: Κλάση I - Γειωμένο
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Ναι
- Αριθμός φωτεινών πηγών : 1

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας
- EAN/UPC - προϊόν: 8718696157466
- Καθαρό βάρος: 0,39 kg
- Μικτό βάρος: 0,5 kg
- Ύψος: 11,4 cm
- Μήκος: 10,2 cm
- Πλάτος: 13,8 cm

Ημερομηνία έκδοσης: 2025-08-30
Έκδοση: 0.303

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.