

PHILIPS


Απλικά Nightingale 35W,
GU10, χωρίς λαμπτήρα

Φωτιστικά εξωτερικού
χώρου

Χωρίς λαμπτήρα

Rust

Ανθεκτικό στο νερό



8718696154014



Απολαύστε έναν όμορφο κήπο με φως

Αυτό το φωτιστικό εξωτερικών χώρων έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις και τον τρόπο ζωής για να αποδώσει την ατμόσφαιρα που πάντα επιθυμούσατε.

Ευκολία στη χρήση

- Ο λαμπτήρας δεν συμπεριλαμβάνεται

Μια νότα κομψού σχεδιασμού στον κήπο σας

- Σύγχρονος φωτισμός εξωτερικών χώρων

Σχεδιασμένα για εξωτερικούς χώρους

- IP44 - παντός καιρού

Ειδικά χαρακτηριστικά

- Εφέ φωτισμού δύο κατευθύνσεων

Χαρακτηριστικά

Ο λαμπτήρας δεν συμπεριλαμβάνεται

Το φωτιστικό δεν συμπεριλαμβάνει λαμπτήρα, επιτρέποντάς σας να επιλέξετε την απόδοση φωτισμού που ταιριάζει καλύτερα στο δωμάτιο και το προσωπικό σας γούστο. Η επιλογή ενός λαμπτήρα LED της Philips διασφαλίζει απόδοση φωτισμού υψηλής ποιότητας και μεγάλης διάρκειας ζωής.

Σύγχρονος φωτισμός εξωτερικών χώρων

Εντυπωσιακός, τολμηρός και μινιμαλιστικός φωτισμός εξωτερικών χώρων από τη Philips. Το μοντέρνο και κομψό στυλ της Philips είναι ιδανικό για να φωτίσετε τους κήπους, τα μονοπάτια και τους εξωτερικούς σας χώρους.

IP44 – παντός καιρού



Αυτό το φωτιστικό εξωτερικού χώρου της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένο για υπαίθρια περιβάλλοντα με υγρασία και έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές για να διασφαλιστεί η αντοχή του στο νερό. Η κατηγορία IP44 σημαίνει ότι έχει πιστοποιηθεί για προστασία έναντι

εναπόθεσης σκόνης και εκτοξευόμενου νερού, κάνοντάς το ιδανικό για γενική χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Εφέ φωτισμού δύο κατευθύνσεων

Αυτό το φωτιστικό εξωτερικού χώρου της Philips δημιουργεί την τέλεια ατμόσφαιρα στον κήπο ή στη βεράντα σας με το εφέ φωτισμού δύο κατευθύνσεων.

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: Χρώμα σκουριάς
- Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο

Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- 5 χρόνια εγγύηση για τη μονάδα LED: Ναι
- Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ: Όχι
- Προστασία από σκουριά, σκόνη: Ναι
- Δέσμες φωτός δύο κατευθύνσεων: Όχι
- Τοποθέτηση ClickFix: Ναι
- Πλήρως αδιάβροχη: Ναι
- Ενσωματωμένο LED: Όχι
- Αισθητήρας κίνησης: Όχι
- Ηλιακή ενέργεια: Όχι
- Κεντρικό φωτιστικό: Όχι

Περιοχή κήπου

- Περιοχή κήπου: Κήπους και αίθρια

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπους και αίθρια
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Επιτοίχια φωτιστικά
- EyeComfort: Όχι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό στο νερό

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,6 kg
- Ύψος: 16 cm
- Μήκος: 9,6 cm
- Πλάτος: 8 cm

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220 – 240 V
- Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Υποδοχή/κάλυκας: GU10
- Λαμπτήρας αντικατάστασης μέγιστης ισχύος: 35 W
- Κωδικός IP: IP44
- Κατηγορία προστασίας: Κατηγορία I
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Ναι

- Αριθμός φωτεινών πηγών : 2

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC – προϊόν: 8718696154014
- Καθαρό βάρος: 0,72 kg
- Μικτό βάρος: 0,81 kg
- Ύψος: 17,8 cm
- Μήκος: 8,6 cm
- Πλάτος: 10,1 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-03-14
Έκδοση: 0.301

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com