


PHILIPS

Φωτιστικό οροφής
Μαυνε 17W, Τετράγωνο

Φωτιστικά οροφής

4000K

Λευκό



8718696162811



Άνετο φως LED που είναι ευχάριστο για τα μάτια σας

Τα φωτιστικά LED της Philips παρέχουν φως που έχει σχεδιαστεί για την άνεση των ματιών σας

Εφέ φωτισμού

- Αυτό το φωτιστικό οροφής διαθέτει τεχνολογία Interlaced Optics (διεμπλεκόμενα οπτικά συστήματα), η οποία αναδιανέμει έξυπνα το φως για να βελτιώσει τη συνολική εμπειρία φωτισμού. Ο φακός αυτού του φωτιστικού έχει πυραμιδοειδή μικροδομή που διαχέει και κατανέμει ομοιόμορφα το φως, διευκολύνοντας τα μάτια.

Εύκολο στη χρήση

- Εύκολη εγκατάσταση

Εφέ φωτισμού

- Ομοιόμορφη κατανομή φωτισμού

Κορυφαία ποιότητα

- Ευκολία καθαρισμού

Χαρακτηριστικά

Διεμπλεκόμενα οπτικά συστήματα

Αυτό το φωτιστικό οροφής διαθέτει τεχνολογία Interlaced Optics (διεμπλεκόμενα οπτικά συστήματα), η οποία αναδιανέμει έξυπνα το φως για να βελτιώσει τη συνολική εμπειρία φωτισμού. Ο φακός αυτού του φωτιστικού έχει πυραμιδοειδή μικροδομή που διαχέει και κατανέμει ομοιόμορφα το φως, διευκολύνοντας τα μάτια.

Εύκολη εγκατάσταση

Καμία ταλαιπωρία πια κατά την εγκατάσταση. Απλώς τοποθετήστε ή κρεμάστε το με ασφάλεια στον τοίχο ή στην οροφή και συνδέστε το. Το φωτιστικό αυτό είναι πλέον έτοιμο για χρήση.

Ευκολία καθαρισμού

Τα λεία και εύκολα στον καθαρισμό υλικά έχουν ως αποτέλεσμα το στίπτι σας να δείχνει πάντα ελκυστικό, από το δάπεδο έως το ταβάνι.

Ομοιόμορφη κατανομή φωτισμού

Φωτίστε τα δωμάτιά σας με σταθερό και ομοιόμορφο τρόπο.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Ορθογώνιο

Σχεδιασμός και φινίρισμα

- Χρώμα: White
- Υλικό κατασκευής: Μέταλλο, Πλαστικό

Αντοχή

- Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 15 έτος(η)
- Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%
- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 15.000

Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ: Όχι
- Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Όχι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι
- Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Χρωματική ομοιομορφία: 6 SDCM
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: <2

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Υπνοδωμάτιο, Καθιστικό, Τραπεζαρία, Κουζίνα, Home Office, Γκαράζ
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Φωτιστικά οροφής
- EyeComfort: Ναι

Άλλα χαρακτηριστικά

- Ρεύμα λαμπτήρα: 150 mA
- Απόδοση: 117 lm/W

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.5

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,53 kg
- Ύψος: 7 cm
- Μήκος: 32 cm
- Πλάτος: 32 cm

Σέρβις

- Εγγύηση: 5 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 15.000 h
- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 2000
- Χρώμα φωτός: 4000
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 AC
- Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Όχι
- LED: Ναι
- Κωδικός IP: IP20

- Κατηγορία προστασίας: Κατηγορία I

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718696162811
- Καθαρό βάρος: 0,53 kg
- Μικτό βάρος: 0,99 kg
- Ύψος: 41,8 cm
- Μήκος: 8,9 cm
- Πλάτος: 41,8 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-03-18
Έκδοση: 0.378

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com