

PHILIPS

Χωνευτό φωτιστικό
Pomeron

Χωνευτά φωτιστικά

2700K

Λευκό

Με ρύθμιση έντασης



8718696173817



Ένα φωτιστικό. Ο διακόπτης σας. Τρεις ρυθμίσεις φωτισμού

Δημιουργήστε την ιδανική ατμόσφαιρα αλλάζοντας τη φωτεινότητα. Το φωτιστικό οροφής LED SceneSwitch της Philips, σας δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνετε τρεις ρυθμίσεις φωτεινότητας που είναι ιδανικές για κάθε στιγμή. Δεν απαιτείται ρυθμιστής έντασης ή πρόσθετη εγκατάσταση, το μόνο που χρειάζεστε είναι ο διακόπτης που ήδη έχετε

Ταιριάζει με τον εσωτερικό χώρο σας

- Διακοσμητικό μεταλλικό φινίρισμα

Εφέ φωτισμού

- Φωτεινή και εστιασμένη δέσμη

Ασφάλεια

- Χωρίς επικίνδυνη ακτινοβολία UV

Έλεγχος

- Σταδιακή συσκότιση

Αντοχή

- Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 15.000 ώρες

Χαρακτηριστικά

Διακοσμητικό μεταλλικό φινίρισμα

Το σύγχρονο μεταλλικό φινίρισμα προσθέτει μια μοντέρνα πινελιά.

Φωτεινή και εστιασμένη δέσμη

Εστιάστε το φωτισμό σε αντικείμενα, μια τραπεζαρία ή άλλους εσωτερικούς χώρους για να τραβήξετε την προσοχή σε συγκεκριμένα στυλ.

Χωρίς επικίνδυνη ακτινοβολία UV

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί ώστε να μηδενίζει τυχόν επικίνδυνη ακτινοβολία UV.

Σταδιακή συσκότιση

Επιλέξτε από διαφορετικά επίπεδα ρύθμισης της έντασης για να δημιουργήσετε τη σωστή ατμόσφαιρα για κάθε στιγμή.

Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 15.000 ώρες

Η τεχνολογία LED της Philips παρατείνει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος σας έως και 15.000 ώρες.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Με ρύθμιση έντασης: Ναι

Σχεδιασμός και φινίρισμα

- Χρώμα: White
- Υλικό κατασκευής: Μέταλλο, Πλαστικό

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 7.500
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Όχι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι
- Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 30 μοίρα(ες)
- Χρωματική ομοιομορφία: 5 SDCM
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700 K
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 54 lm/W

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Υπνοδωμάτιο, Καθιστικό, Τραπεζαρία, Κουζίνα, Γραφείο
- Στυλ: Σύγχρονο
- Τύπος: Χωνευτά φωτιστικά
- EyeComfort: Ναι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης

Άλλα χαρακτηριστικά

- Ρεύμα λαμπτήρα: 60 mA

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,127 kg
- Απόσταση σε εσοχή: 31,5 mm
- Συνολικό ύψος: 62 mm
- Συνολικό μήκος: 90 mm
- Συνολικό πλάτος: 90 mm
- Χωνευτή εγκατομή οροφής: 7.0 cm x 7.0 cm

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Διάμετρος: 107,4 mm
- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 420
- Χρώμα φωτός: 2700
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 AC
- Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 7
- Κωδικός IP: IP20 | Με προστασία για τα δάχτυλα
- Κατηγορία προστασίας: Κλάση II – Με διπλή μόνωση

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718696173817
- Καθαρό βάρος: 0,13 kg
- Μικτό βάρος: 0,19 kg
- Ύψος: 8,8 cm
- Μήκος: 9,3 cm
- Πλάτος: 9,3 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-09-03
Έκδοση: 0.319

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com