

PHILIPS

LEDtube με EM/
υποδοχές T8

LED

1200 mm

6500K

G13

8718699760137



Ανθεκτικός φωτισμός LED για χώρους εργασίας με εξαιρετική ποιότητα φωτισμού

Η αναβάθμιση σε σωλήνες LED της Philips αποτελεί έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο για να αντικαταστήσετε τους παλιούς σας σωλήνες φθορισμού με σύγχρονη και αποδοτική τεχνολογία LED. Αυτός ο σωλήνας LED της Philips είναι η ιδανική λύση για χώρους που χρειάζονται άπλετο φως.

Επιλέξτε μια βιώσιμη λύση

- Απολαύστε την εξοικονόμηση ενέργειας των LED χωρίς να θυσιάσετε την ποιότητα του φωτισμού. Εξοικονομήστε άμεσα πάνω από 50% ενέργεια αντικαθιστώντας τους υπάρχοντες σωλήνες φθορισμού (έχουν απαγορευθεί από το 2023 με κανονισμό της ΕΕ).

Φωτισμός LED υψηλής ποιότητας που αντέχει για δεκαετίες

- Με διάρκεια ζωής 15.000 ωρών, μπορείτε να μειώσετε την ταλαιπωρία της συχνής αντικατάστασης των πηγών φωτισμού και να απολαύσετε μια ιδανική λύση φωτισμού για περισσότερα από 15 χρόνια.

Αντικαταστήστε εύκολα και απλά τους παλιούς λαμπτήρες φθορισμού

- Αντικαθιστούν ιδανικά τους γραμμικούς σωλήνες φθορισμού και τοποθετούνται απευθείας στα υπάρχοντα φωτιστικά. Άμεση λειτουργία χωρίς καμία ταλαιπωρία για νέα καλωδίωση.

Χαρακτηριστικά

Εξοικονομεί πάνω από 50% ενέργεια σε σύγκριση με τους λαμπτήρες φθορισμού

Μεγάλη διάρκεια 15.000 ωρών
Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: T8
- Υποδοχή: G13
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Ματ
- Υλικό λαμπτήρα: Γυαλί

Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 121,4 cm
- Πλάτος: 2,8 cm

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 °C έως +45 °C

Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνηθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 240 μοίρα(ες)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 70
- Θερμοκρασία χρώματος: 6500 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 1800 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 0.5 s
- Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.): 6500 K
- Φωτεινή ροή: 1.800 lm
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 100,00 lm/W

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Σημάνσεις εγκρίσεων: Συμμόρφωση με την οδηγία RoHS, Πιστοποιητικό KEMA Keur
- Καινοτομίες LED: EyeComfort

Άλλα χαρακτηριστικά

- Απόδοση: 100 lm/W
- Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ: Ναι

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8718699760137
- EOC: 871869976013700
- Τίτλος προϊόντος: Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13

Ρεύμα

- Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα): 0.5

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.5
- Τάση: AC 220-240 V
- Ισχύς: 18 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 36 W
- Κατανάλωση ενέργειας: 18 W

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 121,4 cm

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60 Hz
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Συμβατότητα μπάλαστ: EM/Τάση δικτύου
- Βάση-κάλυμμα: G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718699760137
- Καθαρό βάρος: 0,2 kg
- Μικτό βάρος: 0,26 kg

- Ύψος: 2,9 cm
- Μήκος: 121,4 cm
- Πλάτος: 2,9 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-04-12
Έκδοση: 0.75

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.