

PHILIPS

Λαμπτήρας 40W,
18W, 9W, B35 E14

LED


2700/2500/2200K

470, 180, 90 lm

15.000 ώρες



8718699772154



Ένας λαμπτήρας. Ο διακόπτης σας. Τρεις ρυθμίσεις φωτός.

Αλλάξτε την ατμόσφαιρα του δωματίου σας για να ταιριάζει με οτιδήποτε κάνετε. Με το φωτιστικό LED Philips SceneSwitch, μπορείτε εύκολα να αλλάξετε τη ρύθμιση από έντονο σε φυσικό φως και σε απαλή θερμή λάμψη. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ο διακόπτης που ήδη έχετε.

Φως πέρα από τα συνηθισμένα

- Τρεις ρυθμίσεις φωτισμού
- Δεν απαιτείται ρυθμιστής έντασης ή επιπλέον εγκατάσταση

Φωτισμός LED υψηλής ποιότητας που αντέχει για δεκαετίες

- Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας

Χαρακτηριστικά

Τρεις ρυθμίσεις φωτισμού (SSDL)

Λαμπτήρας αντικατάστασης All-in-One που αλλάζει μεταξύ τριών διαφορετικών επιπέδων φωτεινότητας του φωτός ημέρας, όλα με τον διακόπτη που ήδη έχετε.

Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία



Δεν απαιτεί οποιαδήποτε πρόσθετη εγκατάσταση ή ροοστάτη – διακόπτη. Αυτός ο λαμπτήρας δεν είναι κατάλληλος για χρήση με ρυθμιστές έντασης. Εάν χρησιμοποιηθεί με ρυθμιστή έντασης, ορίστε τη ρύθμιση σε φωτεινότητα 100%.

Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας



Είναι εύκολο να δείτε πώς ο έντονος φωτισμός μπορεί να κουράσει τα μάτια. Πολύ φωτεινό και έχετε αντανάκλαση. Πολύ μαλακό και βιώνετε τρεμόπαιγμα. Τώρα μπορείτε να φωτίσετε απαλά τον κόσμο σας με LED που έχουν σχεδιαστεί για άνεση στα μάτια και να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα για το σπίτι σας.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικό κερί
- Υποδοχή: E14
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Διαφανές
- Υλικό λαμπτήρα: Γυαλί

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 20.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2200-2500-2700 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 470, 180, 90 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 0.5 s
- Κωδικός χρώματος: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.): 2700, 2500, 2200 K
- Στροβοσκοπικό εφέ: 0,4
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 94,00 lm/W

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: SceneSwitch

Άλλα χαρακτηριστικά

- Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ: Ναι

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8718699772154
- EOC: 871869977215400
- Τίτλος προϊόντος: LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

Ρεύμα

- Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα): 0.5

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.5
- Τάση: AC 220-240 V
- Ισοδύναμο ισχύος: 40;18;9 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F
- Κατανάλωση ενέργειας: 5, 2,5, 1 W
- Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες: 5

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Συνολικό ύψος: 106 mm
- Συνολικό μήκος: 106 mm
- Συνολικό πλάτος: 35,5 mm

Ονομαστικές τιμές

- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60
- Διάμετρος: 35,5 mm
- Αρ. εγγραφής EPREL: 739281
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής: Sphere
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM): 0,9
- Line Frequency: 50 to 60
- Βάση-κάλυμμα: E14
- μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλειστά φωτιστικά: No

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718699772154
- Καθαρό βάρος: 0,01 kg
- Μικτό βάρος: 0,03 kg
- Ύψος: 14,6 cm
- Μήκος: 4,6 cm
- Πλάτος: 6,3 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-09-13
Έκδοση: 0.373

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com