

PHILIPS

Σποτ 35W MR16
GU5.3

LED

2200-2700K

345 lm

25.000 ώρες

Ρύθμιση έντασης



8718699773991



Ο κατάλληλος φωτισμός δημιουργεί την κατάλληλη ατμόσφαιρα

Οι λαμπτήρες LED WarmGlow της Philips προσφέρουν μια νέα εμπειρία για τους λαμπτήρες LED με ρύθμιση έντασης, αφού μπορείτε να χαμηλώσετε τα επίπεδα φωτισμού στους πιο ζεστούς τόνους των παραδοσιακών σποτ. Μπορείτε να αλλάξετε τον λειτουργικό φωτισμό και να επιλέξετε μια ελκυστική και άνετη ατμόσφαιρα.

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Πραγματικά θερμό λευκό φως, ίδιο με αυτό μιας παραδοσιακής λάμπας πυρακτώσεως

Χαρακτηριστικά

Θερμό λευκό, ίδιο με αυτό μιας λάμπας πυρακτώσεως

Αυτός ο λαμπτήρας έχει θερμοκρασία χρώματος 2700K, για ζεστή, γαλήνια ατμόσφαιρα, ιδανική για χαλάρωση. Είναι

ιδανικός για τη σχεδίαση του οικιακού φωτισμού

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Κατευθυντικό σποτ
- Υποδοχή: GU5.3
- Με ρύθμιση έντασης: Ναι
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Διαφανές
- Υλικό λαμπτήρα: Γυαλί

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 25.000

Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 36 μοίρα(ες)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2200-2700 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 345 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 0.5
- Κωδικός χρώματος: 822-827 | tunable warm white
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 69 lm/W

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης, Warm Glow

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8718699773991
- EOC: 871869977399100
- Τίτλος προϊόντος: LED 35W GU5.3 WW 12V 36D WGD SRT4

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.7
- Τάση: 12V AC electronic V
- Ισοδύναμο ισχύος: 35 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): G
- Κατανάλωση ενέργειας: 5 W
- Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες: 5

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Συνολικό ύψος: 45 mm
- Συνολικό μήκος: 44,5 mm
- Συνολικό πλάτος: 51 mm

Ονομαστικές τιμές

- Ονομαστική μέγιστη ένταση: 600 cd

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60
- Αρ. εγγραφής EPREL: 391900

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718699773991
- Καθαρό βάρος: 0,05 kg
- Μικτό βάρος: 0,07 kg
- Ύψος: 12,7 cm
- Μήκος: 5,3 cm
- Πλάτος: 6,3 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-09-13
Έκδοση: 0.252

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com