

# PHILIPS

ΣΠΟΤ 80W PAR16  
GU10

LED

2200-2700K

575 lm

25.000 ώρες

Ρύθμιση έντασης



8718699774097



## Ο κατάλληλος φωτισμός δημιουργεί την κατάλληλη ατμόσφαιρα

Οι λαμπτήρες LED WarmGlow της Philips προσφέρουν μια νέα εμπειρία για τους λαμπτήρες LED με ρύθμιση έντασης, αφού μπορείτε να χαμηλώσετε τα επίπεδα φωτισμού στους πιο ζεστούς τόνους των παραδοσιακών σποτ. Μπορείτε να αλλάξετε τον λειτουργικό φωτισμό και να επιλέξετε μια ελκυστική και άνετη ατμόσφαιρα.

### Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Πραγματικά θερμό λευκό φως, ίδιο με αυτό μιας παραδοσιακής λάμπας πυρακτώσεως

### Φως πέρα από τα συνηθισμένα

- Με ρύθμιση έντασης

# Χαρακτηριστικά

## Θερμό λευκό, ίδιο με αυτό μιας λάμπας πυρακτώσεως

Αυτός ο λαμπτήρας έχει θερμοκρασία χρώματος 2700K, για ζεστή, γαλήνια ατμόσφαιρα, ιδανική για χαλάρωση. Είναι ιδανικός για τη σχεδίαση του οικιακού φωτισμού

## Με ρύθμιση έντασης

Αυτός ο λαμπτήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους περισσότερους ρυθμιστές έντασης για τη δημιουργία της επιθυμητής ατμόσφαιρας με ομαλή μείωση της έντασης φωτός στο 10% του πλήρους επιπέδου φωτισμού. Ελέγξτε τον πίνακα συμβατότητας ρύθμισης έντασης φωτός,

για να είστε βέβαιοι ότι ο συγκεκριμένος ρυθμιστής έντασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτόν τον λαμπτήρα.

# Προδιαγραφές

## Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Κατευθυντικός ανακλαστήρας
- Υποδοχή: GU10
- Με ρύθμιση έντασης: Ναι
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Διαφανές
- Υλικό λαμπτήρα: Γυαλί

## Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 25.000

## Περιβάλλον

Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

## Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 36 μοίρα(ες)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 90
- Θερμοκρασία χρώματος: 2200-2700 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 575 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 0.5
- Κωδικός χρώματος: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 92 lm/W

## Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης, Warm Glow

## Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8718699774097
- EOC: 871869977409700
- Τίτλος προϊόντος: LED CLA 80W GU10 CRI90 WW 36D WGD SRT4

## Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.88
- Τάση: 220-240 V
- Ισοδύναμο ισχύος: 80 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F
- Κατανάλωση ενέργειας: 6,2 W
- Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες: 7

## Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Συνολικό ύψος: 56 mm
- Συνολικό μήκος: 56 mm
- Συνολικό πλάτος: 50 mm

## Ονομαστικές τιμές

- Ονομαστική μέγιστη ένταση: 950 cd

## Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60
- Αρ. εγγραφής EPREL: 387456

8718699774097

#### Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718699774097
- Καθαρό βάρος: 0,05 kg
- Μικτό βάρος: 0,07 kg

- Ύψος: 12,7 cm
- Μήκος: 5,3 cm
- Πλάτος: 6,3 cm



Ημερομηνία έκδοσης:  
2025-08-30  
Έκδοση: 0.257

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)