

PHILIPS

Σποτ 35W PAR16
GU10

LED

4000K

275 lm

15.000 ώρες



8718699774172



Αυτό που κρύβεται στο εσωτερικό κάνει τη διαφορά!

Με το όμορφο σχήμα και τις οικείες διαστάσεις του, αυτό το LED σποτ είναι η ιδανική βιώσιμη εναλλακτική για τα παραδοσιακά σποτ αλογόνου.

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

• Ψυχρό, λευκό φως

Χαρακτηριστικά

Ψυχρό, λευκό φως



Αυτός ο λαμπτήρας έχει θερμοκρασία χρώματος 4000K για εξαιρετικά ψυχρό, αναζωογονητικό και καθαρό φως.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Κατευθυντικός ανακλαστήρας
- Υποδοχή: GU10
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Διαφανές
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Υλικό λαμπτήρα: Γυαλί

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 36 μοίρα(ες)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 4000 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 275 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 0.5
- Κωδικός χρώματος: 840 | CCT of 4000K
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 78 lm/W

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8718699774172
- EOC: 871869977417200
- Τίτλος προϊόντος: LEDClassic 35W GU10 CW 36D RF ND SRT4

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.5
- Τάση: 220-240 V
- Ισοδύναμο ισχύος: 35 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F
- Κατανάλωση ενέργειας: 3,5 W
- Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες: 4

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Συνολικό ύψος: 54 mm
- Συνολικό μήκος: 54 mm
- Συνολικό πλάτος: 50 mm

Ονομαστικές τιμές

- Ονομαστική μέγιστη ένταση: 590 cd

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60
- Αρ. εγγραφής EPREL: 391857

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718699774172
- Καθαρό βάρος: 0,05 kg
- Μικτό βάρος: 0,07 kg

- Ύψος: 12,7 cm
- Μήκος: 5,3 cm
- Πλάτος: 6,3 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-09-13
Έκδοση: 0.160

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com