

PHILIPS

ΣΠΟΤ 50W PAR16
GU10

LED

2200-2700K

345 lm

15.000 ώρες

Ρύθμιση έντασης



8718699774233



Όσο περισσότερο μειώνετε την ένταση του φωτισμού, τόσο πιο θερμό γίνεται το φως.

Τα Philips WarmGlow LED σας επιτρέπουν να χαμηλώσετε την ένταση του καθημερινού φωτισμού σας μέχρι τους πιο ζεστούς τόνους των παραδοσιακών λαμπτήρων. Έτσι, όσο περισσότερο μειώνετε την ένταση του φωτισμού, τόσο πιο θερμό γίνεται το φως. Αυτό τα ξεχωρίζει από τα κανονικά LED με ρύθμιση έντασης, τα οποία απλώς γίνονται λιγότερο φωτεινά όταν χαμηλώσετε την ένταση. Οι λαμπτήρες WarmGlow διαθέτουν πλέον και color rendering index (CRI) 90, ο οποίος είναι συγκρίσιμος με το φυσικό φως, για να μπορείτε να απολαύσετε τα πραγματικά χρώματα του σπιτιού σας. Είτε χαλαρώνετε στον καναπέ το βράδυ είτε ξεκινάτε φωτεινά την ημέρα σας, τα Philips WarmGlow LED έχουν το σωστό φως για κάθε ανάγκη σας.

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Πραγματικά θερμό λευκό φως, ίδιο με αυτό μιας παραδοσιακής λάμπας πυρακτώσεως

Επιλέξτε μια βιώσιμη λύση

- Λαμπτήρες μεγάλης διάρκειας ζωής – Διαρκούν έως και 15 χρόνια

Δημιουργήστε τον κατάλληλο φωτισμό για το σπίτι σας

- Ιδανικό για φωτισμό ανάδειξης

Φως πέρα από τα συνηθισμένα

- Η ένταση μειώνεται σε απαλή λάμψη

Χαρακτηριστικά

Θερμό λευκό, ίδιο με αυτό μιας λάμπας πυρακτώσεως

Αυτός ο λαμπτήρας έχει θερμοκρασία χρώματος 2700K, για ζεστή, γαλήνια ατμόσφαιρα, ιδανική για χαλάρωση. Είναι ιδανικός για τη σχεδίαση του οικιακού φωτισμού

Μέση διάρκεια ζωής: 15.000 ώρες



Με διάρκεια ζωής έως και 15.000 ώρες, μπορείτε να μειώσετε την ταλαιπωρία της συχνής αντικατάστασης των λαμπτήρων και να απολαύσετε μια ιδανική λύση φωτισμού για περισσότερα από 15 χρόνια.

Ιδανικό για φωτισμό ανάδειξης



Προσφέροντας μοντέρνο φωτισμό με οικεία απόδοση φωτισμού ευρείας γωνίας (36 μοιρών), αυτό το LED σποτ είναι κατάλληλο για φωτισμό ανάδειξης και φωτισμό γενικής χρήσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χωνευτές υποδοχές και φωτιστικά σποτ σε ράγα. Επίσης, είναι ιδανικό για χρήση σε κουζίνες, φωτισμό νησίδας κουζίνας, σαλόνια και τραπεζαρίες.

Η ένταση μειώνεται σε απαλή λάμψη

Με αυτόν το λαμπτήρα με ρύθμιση έντασης, μπορείτε να μειώσετε την ένταση από ζεστό φως 2200K σε φως 2700K. Όσο περισσότερο μειώνετε την ένταση, τόσο πιο ζεστό γίνεται το φως.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Κατευθυντικός ανακλαστήρας
- Υποδοχή: GU10
- Με ρύθμιση έντασης: Ναι
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Διαφανές
- Υλικό λαμπτήρα: Γυαλί

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίψετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 36 μοίρα(ες)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 90
- Θερμοκρασία χρώματος: 2200-2700 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 345 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 0.5
- Κωδικός χρώματος: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 90 lm/W

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης, Warm Glow

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8718699774233
- EOC: 871869977423300
- Τίτλος προϊόντος: LED CLA 50W GU10 C90 WW 36D WGD SRT4

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.84
- Τάση: 220-240 V
- Ισοδύναμο ισχύος: 50 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F
- Κατανάλωση ενέργειας: 3,8 W
- Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες: 4

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Συνολικό ύψος: 54 mm
- Συνολικό μήκος: 54 mm
- Συνολικό πλάτος: 50 mm

Ονομαστικές τιμές

- Ονομαστική μέγιστη ένταση: 700 cd

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60
- Αρ. εγγραφής EPREL: 387455

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας [LED CLA 50W GU10 C90 WW 36D RF WGD1PF12]

- EAN/UPC - προϊόν: 8718699774233
- Καθαρό βάρος: 0,05 kg
- Μικτό βάρος: 0,07 kg
- Ύψος: 12,7 cm
- Μήκος: 5,3 cm
- Πλάτος: 6,3 cm

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας [LED CLA 50W GU10 C90 WW 36D WGD SRT4]

- EAN/UPC - προϊόν: 8718699774233
- Καθαρό βάρος: 0,05 kg
- Μικτό βάρος: 0,07 kg
- Ύψος: 12,7 cm
- Μήκος: 5,3 cm
- Πλάτος: 6,3 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-09-20
Έκδοση: 0.297

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com