

PHILIPS

ΣΠΟΤ 80W PAR16
GU10

LED

4000K

575 lm

25.000 ώρες

Ρύθμιση έντασης



8718699775834



Φωτισμός που αναδεικνύει τα πραγματικά χρώματα του σπιτιού σας.

Δείτε τα πραγματικά χρώματα του σπιτιού σας με τους λαμπτήρες LED CRI90 της Philips και πλημμυρίστε τα δωμάτιά σας με φυσικό φως. Οι λαμπτήρες με color rendering index (CRI) πιο κοντά στο 100 είναι συγκρίσιμοι με το φυσικό φως και αυτό σας επιτρέπει να βλέπετε τα αντικείμενα και τα έπιπλα του σπιτιού σας όπως θέλατε πάντα. Μην αφεθείτε στα φώτα που παρουσιάζουν εσφαλμένα χρώματα - δείτε τα αληθινά χρώματα του σπιτιού σας με τον λαμπτήρα Philips CRI90.

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

• Μάθετε περισσότερα για το φως

Χαρακτηριστικά

Μάθετε περισσότερα για το φως



Θερμοκρασία χρώματος: Το φως μπορεί να έχει διαφορετικές θερμοκρασίες χρώματος, που υποδεικνύονται σε μονάδες Kelvin (K). Οι λαμπτήρες με χαμηλή τιμή Kelvin παράγουν ένα ζεστό, πιο γαλήνιο φως, ενώ οι λαμπτήρες με υψηλότερη τιμή Kelvin παράγουν ένα ψυχρό, πιο δυναμικό φως. CRI: Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)

χρησιμοποιείται για να περιγράψει το αποτέλεσμα μιας πηγής φωτός ως προς την εμφάνιση των χρωμάτων. Το φυσικό ηλιακό φως έχει CRI 100. Ο δείκτης CRI των λαμπτήρων LED της Philips είναι πάντα μεγαλύτερος από 80, το οποίο εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση των χρωμάτων είναι ρεαλιστική και φυσική.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Κατευθυντικός ανακλαστήρας
- Υποδοχή: GU10
- Με ρύθμιση έντασης: Ναι

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 25.000

Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 36 μοίρα(ες)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 90
- Θερμοκρασία χρώματος: 4000 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 575 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 0.1
- Κωδικός χρώματος: 940 | CCT of 4000K
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 92 lm/W

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8718699775834
- EOC: 871869977583402
- Τίτλος προϊόντος: LEDClassic 80W GU10 C90 CW 36D D PF SRT4

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.88
- Τάση: 220-240 V
- Ισοδύναμο ισχύος: 80 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F
- Κατανάλωση ενέργειας: 6,2 W
- Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες: 7

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Συνολικό ύψος: 54 mm
- Συνολικό μήκος: 54 mm
- Συνολικό πλάτος: 50 mm

Ονομαστικές τιμές

- Ονομαστική μέγιστη ένταση: 850 cd

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60
- Αρ. εγγραφής EPREL: 391908

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718699775834
- Καθαρό βάρος: 0,07 kg
- Μικτό βάρος: 0,09 kg
- Ύψος: 12,7 cm
- Μήκος: 5,3 cm
- Πλάτος: 6,3 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-09-06
Έκδοση: 0.358

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com