

PHILIPS

ΣΠΟΤ 80W PAR16
GU10

LED

3000K

575 lm

25.000 ώρες

Ρύθμιση έντασης



8718699775858



Φωτισμός που αναδεικνύει τα πραγματικά χρώματα του σπιτιού σας.

Τα Philips WarmGlow LED σας αφήνουν να χαμηλώσετε την ένταση των καθημερινών σας λαμπτήρων μέχρι στους πιο ζεστούς τόνους των παραδοσιακών λαμπτήρων. Έτσι όσο περισσότερο μειώνετε την ένταση του φωτισμού, τόσο πιο θερμό γίνεται το φως. Αυτό τα ξεχωρίζει από τα κανονικά LED με ρύθμιση έντασης, τα οποία απλώς γίνονται λιγότερο έντονα όταν χαμηλώνουν. Οι λαμπτήρες WarmGlow διαθέτουν πλέον και δείκτη χρωματικής απόδοσης 90, ο οποίος είναι συγκρίσιμος με το φυσικό φως, για να μπορείτε να απολαύσετε τα πραγματικά χρώματα του σπιτιού σας. Είτε χαλαρώνετε στον καναπέ το βράδυ είτε ξεκινάτε φωτεινά την ημέρα σας, τα Philips WarmGlow LED έχουν το σωστό φως για κάθε σας ανάγκη.

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Πραγματικά θερμό λευκό φως, ίδιο με αυτό μιας παραδοσιακής λάμπας πυρακτώσεως

8718699775858

Δημιουργήστε τον κατάλληλο φωτισμό για το σπίτι σας

- Ιδανικό για φωτισμό ανάδειξης

Χαρακτηριστικά

Θερμό λευκό, ίδιο με αυτό μιας λάμπας πυρακτώσεως

Αυτός ο λαμπτήρας έχει θερμοκρασία χρώματος 2700K, για ζεστή, γαλήνια ατμόσφαιρα, ιδανική για χαλάρωση. Είναι ιδανικός για τη σχεδίαση του οικιακού φωτισμού

Ιδανικό για φωτισμό ανάδειξης



Προσφέροντας μοντέρνο φωτισμό με οικεία απόδοση φωτισμού ευρείας γωνίας (36 μοιρών), αυτό το LED σποτ είναι κατάλληλο για φωτισμό ανάδειξης και φωτισμό γενικής χρήσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χωνευτές υποδοχές και φωτιστικά σποτ σε ράγα. Επίσης, είναι ιδανικό για χρήση σε κουζίνες, φωτισμό νησίδας κουζίνας, σαλόνια και τραπεζαρίες.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Κατευθυντικός ανακλαστήρας
- Υποδοχή: GU10
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Διαφανές
- Με ρύθμιση έντασης: Ναι
- Υλικό λαμπτήρα: Γυαλί

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 25.000

Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 36 μοίρα(ες)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 90
- Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 575 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 0.5
- Κωδικός χρώματος: 930 | CCT of 3000K
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 92 lm/W

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8718699775858
- EOC: 871869977585800
- Τίτλος προϊόντος: LEDClassic 80W GU10 C90 WH 36D D 1PF/12

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.88
- Τάση: 220-240 V
- Ισοδύναμο ισχύος: 80 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F
- Κατανάλωση ενέργειας: 6,2 W
- Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες: 7

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Συνολικό ύψος: 54 mm
- Συνολικό μήκος: 54 mm
- Συνολικό πλάτος: 50 mm

Ονομαστικές τιμές

- Ονομαστική μέγιστη ένταση: 850 cd

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60
- Αρ. εγγραφής EPREL: 391912

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718699775858
- Καθαρό βάρος: 0,05 kg
- Μικτό βάρος: 0,07 kg
- Ύψος: 12,7 cm
- Μήκος: 5,3 cm
- Πλάτος: 6,3 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-09-13
Έκδοση: 0.178

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com