

PHILIPS

Σποτ 50W MR16
GU5.3

LED

2700K

621 lm

15.000 ώρες

Ρύθμιση έντασης



8718699775957



Φωτισμός που αναδεικνύει τα πραγματικά χρώματα του σπιτιού σας.

Δείτε τα πραγματικά χρώματα του σπιτιού σας με τους λαμπτήρες LED CRI90 της Philips και πλημμυρίστε τα δωμάτιά σας με φυσικό φως. Οι λαμπτήρες με color rendering index (CRI) πιο κοντά στο 100 είναι συγκρίσιμοι με το φυσικό φως και αυτό σας επιτρέπει να βλέπετε τα αντικείμενα και τα έπιπλα του σπιτιού σας όπως θέλατε πάντα. Μη συμβιβάζεστε με φώτα που παραποιούν τα χρώματα – δείτε τα αληθινά χρώματα του σπιτιού σας με τον λαμπτήρα Philips CRI90.

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Ψυχρό, δυναμικό φως

Αντικαταστήστε εύκολα και απλά τους παλιούς λαμπτήρες σας

- Παρόμοιο μέγεθος και σχήμα με το σποτ αλογόνου
- Παρόμοιο μέγεθος και σχήμα με τους γραμμικούς σωλήνες αλογόνου

Χαρακτηριστικά

3500K [Λαμπτήρες LED]



Αυτός ο λαμπτήρας έχει θερμοκρασία χρώματος 3500K και παρέχει ψυχρό, δυναμικό φως, ιδανικό για τη δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας όταν θέλετε να υποδεχθείτε φίλους ή να χαλαρώσετε με ένα βιβλίο.

Αντικαθιστά ανακλαστήρα αλογόνου



Με το όμορφο σχήμα και τις οικείες διαστάσεις του, είναι μια κάψουλα μοντέρνου φωτισμού LED. Η ιδανική βιώσιμη εναλλακτική για τα παραδοσιακά σποτ αλογόνου.

Αντικαθιστά τους γραμμικούς σωλήνες αλογόνου



Με το όμορφο σχήμα και τις οικείες διαστάσεις του, αυτός ο τυπικός μοντέρνος γραμμικός σωλήνας φωτισμού LED είναι η ιδανική βιώσιμη εναλλακτική για τους παραδοσιακούς γραμμικούς σωλήνες αλογόνου.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Κατευθυντικό σποτ
- Υποδοχή: GU5.3
- Με ρύθμιση έντασης: Ναι
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Διαφανές
- Υλικό λαμπτήρα: Γυαλί

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίπτετε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 60 μοίρα(ες)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 621 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 0.1
- Κωδικός χρώματος: 827 | CCT of 2700K
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 88 lm/W

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8718699775957
- EOC: 871869977595701
- Τίτλος προϊόντος: LED 50W MR16 WW 60D D RF 1PF SRT4

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.7
- Τάση: 12V AC electronic V
- Ισοδύναμο ισχύος: 50 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F
- Κατανάλωση ενέργειας: 7 W
- Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες: 7

Ονομαστικές τιμές

- Ονομαστική μέγιστη ένταση: 700 cd

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: -
- Αρ. εγγραφής EPREL: 391899

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Συνολικό ύψος: 45 mm
- Συνολικό μήκος: 45 mm
- Συνολικό πλάτος: 50,5 mm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-09-13
Έκδοση: 0.233

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com