

PHILIPS

Σποτ 35W PAR16
GU10 x2

LED

3000K

265 lm

15.000 ώρες



8718699776237



Απολαύστε ζεστό, λευκό φωτισμό LED

Αυτός ο λαμπτήρας φωτισμού LED της Philips παρέχει εκπληκτικό, πολύ θερμό φως, εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και άμεση αλλαγή και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Χάρη στη θερμοκρασία χρώματος τύπου φλόγας, είναι η ιδανική επιλογή για μια ζεστή και άνετη ατμόσφαιρα.

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Έντονο λευκό φως

Αντικαταστήστε εύκολα και απλά τους παλιούς λαμπτήρες σας

- Παρόμοιο μέγεθος και σχήμα με τους λαμπτήρες αλογόνου με ανακλαστήρα

Δημιουργήστε τον κατάλληλο φωτισμό για το σπίτι σας

- Ιδανικό για φωτισμό ανάδειξης



Χαρακτηριστικά

Έντονο λευκό φως



Αυτός ο λαμπτήρας έχει θερμοκρασία χρώματος 3000K και παρέχει έντονο θερμό φως, ιδανικό για τη δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας όταν θέλετε να υποδεχθείτε φίλους ή να χαλαρώσετε με ένα βιβλίο.

Αντικαθιστά σποτ αλογόνου



Με το όμορφο σχήμα και τις οικείες διαστάσεις του, είναι ένας μοντέρνος λαμπτήρας φωτισμού LED με ανακλαστήρα. Η ιδανική βιώσιμη εναλλακτική για τους παραδοσιακούς λαμπτήρες αλογόνου με ανακλαστήρα.

Ιδανικό για φωτισμό ανάδειξης



Προσφέροντας μοντέρνο φωτισμό με οικεία απόδοση φωτισμού ευρείας γωνίας (36 μοιρών), αυτό το LED σποτ είναι κατάλληλο για φωτισμό ανάδειξης και φωτισμό γενικής χρήσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χωνευτές υποδοχές και φωτιστικά σποτ σε ράγα. Επίσης, είναι ιδανικό για χρήση σε κουζίνες, φωτισμό νησίδας κουζίνας, σαλόνια και τραπεζαρίες.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Κατευθυντικός ανακλαστήρας
- Υποδοχή: GU10
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Διαφανές
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Υλικό λαμπτήρα: Γυαλί

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 36 μοίρα(ες)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 265 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 0.5
- Κωδικός χρώματος: 830 | CCT of 3000K
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 75 lm/W

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8718699776237
- EOC: 871869977623700
- Τίτλος προϊόντος: LEDClassic 35W GU10 WH 36D RF ND 2SRT6

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.5
- Τάση: 220–240 V
- Ισοδύναμο ισχύος: 35 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F
- Κατανάλωση ενέργειας: 3,5 W
- Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες: 4

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Συνολικό ύψος: 54 mm
- Συνολικό μήκος: 54 mm
- Συνολικό πλάτος: 50 mm

Ονομαστικές τιμές

- Ονομαστική μέγιστη ένταση: 565 cd

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50–60
- Αρ. εγγραφής EPREL: 391856

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC – προϊόν: 8718699776237
- Καθαρό βάρος: 0,09 kg
- Μικτό βάρος: 0,12 kg
- Ύψος: 12,7 cm
- Μήκος: 5,3 cm
- Πλάτος: 8,5 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-09-13
Έκδοση: 0.297

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com