

PHILIPS

ΣΠΟΤ 100W, R7S

LED

3000K


1600 lm

15.000 ώρες

Ρύθμιση έντασης



8718699780371



Γραμμική λύση φωτισμού LED με ρύθμιση έντασης, με δέσμη 300 μοιρών

Αυτή η πρωτοποριακή γραμμική λύση φωτισμού LED είναι η ιδανική εναλλακτική για τους λαμπτήρες αλογόνου R7S, υπερέχοντας κατά πολύ σε ενεργειακή απόδοση.

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Ψυχρό, δυναμικό φως

Χαρακτηριστικά

3500K [Λαμπτήρες LED]



Αυτός ο λαμπτήρας έχει θερμοκρασία χρώματος 3500K και παρέχει ψυχρό, δυναμικό φως, ιδανικό για τη δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας όταν θέλετε να υποδεχθείτε φίλους ή να χαλαρώσετε με ένα βιβλίο.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός ανακλαστήρας
- Υποδοχή: R7s
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Διαφανές
- Με ρύθμιση έντασης: Ναι
- Υλικό λαμπτήρα: Πλαστικό

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 1600 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 0.4
- Κωδικός χρώματος: 830 | CCT of 3000K
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 114 lm/W

Διάφορα

- EyeComfort: Όχι
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8718699780371
- EOC: 871869978037100
- Τίτλος προϊόντος: LED 100W R7S 118mm WH D SRT4

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.8
- Τάση: 220-240 V
- Ισοδύναμο ισχύος: 100 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): E
- Κατανάλωση ενέργειας: 14 W
- Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες: 14

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Συνολικό ύψος: 118 mm
- Συνολικό μήκος: 118 mm
- Συνολικό πλάτος: 29 mm

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60
- Αρ. εγγραφής EPREL: 397578

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718699780371
- Καθαρό βάρος: 0,09 kg
- Μικτό βάρος: 0,11 kg
- Ύψος: 14,6 cm
- Μήκος: 3 cm
- Πλάτος: 6,3 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-08-30
Έκδοση: 0.520

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com