

# PHILIPS

Λαμπτήρας 60W A19  
E27

LED

4000K

806 lm

15.000 ώρες



8718699782719



## Από το σούρουπο έως την αυγή

Ο λαμπτήρας Philips LED Dusk to Dawn έχει σχεδιαστεί για να εξοικονομεί ακόμη περισσότερη ενέργεια από το κανονικό LED, καθώς ανάβει και σβήνει ανάλογα με το επίπεδο του φωτός ημέρας, παρέχοντας φωτισμό για ασφάλεια κατά τη διάρκεια της νύχτας και σβήνοντας με το φως της ημέρας.

### Φως πέρα από τα συνηθισμένα

- Ενσωματωμένος αισθητήρας φωτός με αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

### Φωτισμός LED υψηλής ποιότητας που αντέχει για δεκαετίες

- Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας

# Χαρακτηριστικά

## Αισθητήρας φωτός ημέρας και νύκτας



Με τον ενσωματωμένο αυτόματο αισθητήρα φωτός, αυτός ο λαμπτήρας

ανάβει αυτόματα μετά το σούρουπο και σβήνει μετά την αυγή.

## Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας



Είναι εύκολο να δείτε πώς ο έντονος φωτισμός μπορεί να κουράσει τα μάτια. Πολύ φωτεινό και έχετε αντανάκλαση. Πολύ μαλακό και βιώνετε τρεμόπαιγμα. Τώρα μπορείτε να φωτίσετε απαλά τον κόσμο σας με LED που έχουν σχεδιαστεί για άνεση στα μάτια και να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα για το σπίτι σας.

# Προδιαγραφές

## Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός λαμπτήρας
- Υποδοχή: E27
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Ματ
- Υλικό λαμπτήρα: Πλαστικό

## Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 11,4 cm
- Πλάτος: 6,2 cm

## Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h

## Περιβάλλον

- Disposal of the product: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίψετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

## Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 4000 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 806 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 0.5 s
- Κωδικός χρώματος: 840 | CCT of 4000K
- Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.): 4000 K
- Φωτεινή ροή: 806 lm
- Στροβοσκοπικό εφέ: 0,4
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 124,00 lm/W

### Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort

### Άλλα χαρακτηριστικά

- Απόδοση: 124 lm/W
- Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ: Ναι

### Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8718699782719
- EOC: 871869978271900
- Τίτλος προϊόντος: LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4

### Ρεύμα

- Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα): 0.7

### Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.7
- Τάση: 230 V
- Ισχύς: 6,5 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 60 W
- Κατανάλωση ενέργειας: 6,5 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): E

### Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 11,4 cm

### Ονομαστικές τιμές

- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h

### Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50 Hz
- Αρ. εγγραφής EPREL: 391895
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής: Sphere
- Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 Hz
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Βάση-κάλυμμα: E27

### Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718699782719
- Καθαρό βάρος: 0,03 kg
- Μικτό βάρος: 0,05 kg
- Ύψος: 14,6 cm
- Μήκος: 6,5 cm
- Πλάτος: 6,3 cm



Ημερομηνία έκδοσης:  
2025-03-09  
Έκδοση: 0.413

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)