




## Κερί 40 W C37 E14



Τα κεριά είναι υπέροχα, αλλά μπορούν να κάνουν ένα μόνο πράγμα: να προσφέρουν φωτισμό κεριών. Αντίθετα, αυτοί οι πλήρως έγχρωμοι λαμπτήρες LED σε σχήμα κεριού, μπορούν να κάνουν 16,7 εκατομμύρια πράγματα. Επιλέξτε την τέλεια απόχρωση ανάλογα με την περίσταση — ένα ξέφρενο πάρτι, ένα επίσημο δείπνο ή στιγμές χαλάρωσης στον καναπέ με μια καλή ταινία — ή φτιάξτε προγράμματα για αυτόματη δημιουργία της ιδανικής ατμόσφαιρας, καθώς αλλάζουν οι ανάγκες και οι διαθέσεις σας. Με πλήρως ελεγχόμενη λειτουργία με Wi-Fi μέσω της εφαρμογής WiZ, του τηλεχειριστηρίου WiZ ή της φωνής σας.

## ΚΥΡΙΌΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

- Έξυπνος λαμπτήρας με πλήρες εύρος χρωμάτων
- Έως 470 lm
- Εύκολη τοποθέτηση και άμεση λειτουργία
- Έλεγχος με εφαρμογή ή φωνητικός έλεγχος



## Λειτουργίες έξυπνου φωτισμού εύκολες στην εγκατάσταση

Απολαύστε τα πλεονεκτήματα των έξυπνων λειτουργιών άμεσα, απλώς συνδέοντας το προϊόν WIZ στο δίκτυο Wi-Fi. Ελέγξτε εύκολα τα φώτα όταν λείπετε από το σπίτι και προγραμματίζοντας τα φώτα να ανάβουν και να σβήνουν αυτόματα. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε επιπλέον εξοπλισμό όπως κέντρο ή πύλη!



## Αποκλειστικό φως SpaceSense™ που ανάβει με την ανίχνευση κίνησης

Η τεχνολογία SpaceSense της WIZ μετατρέπει τα φωτιστικά σας σε αισθητήρες κίνησης. Με τουλάχιστον δύο φώτα WIZ σε ένα δωμάτιο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία SpaceSense στην εφαρμογή WIZ και να επωφεληθείτε από φώτα που ανάβουν και σβήνουν αυτόματα με την ανίχνευση κίνησης. Είναι απλό. Είναι το SpaceSense. Είναι WIZ.




## Παρακολουθήστε την κατανάλωση ενέργειας

Λάβετε μια επισκόπηση της κατανάλωσης ενέργειας του φωτισμού σας με την εφαρμογή WIZ. Αποκτήστε εύκολη πρόσβαση σε μια εβδομαδιαία ή ημερήσια αναφορά που θα σας βοηθήσει να παρακολουθείτε την κατανάλωση ενέργειας στο σπίτι.



## Ρυθμίστε τα φώτα για να ακολουθούν το δικό σας πρόγραμμα

Αυτοματοποιήστε τα έξυπνα φώτα σας για να ακολουθήσετε τις καθημερινές ή εβδομαδιαίες ρουτίνες σας. Προγραμματίστε τα φώτα σας να ανάβουν το πρωί ή πριν φτάσετε στο σπίτι και να τα κρατάτε κλειστά για εξοικονόμηση ενέργειας, όταν δεν είναι απαραίτητα.



## Δημιουργήστε την τέλεια σκηνή φωτισμού σας

Κάντε τον δικό σας συνδυασμό διαφορετικών χρωμάτων και λευκού φωτισμού για να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα για να ταιριάζει με τις στιγμές της καθημερινότητάς σας. Απλά αποθηκεύστε το νέο σας σκηνικό και επιλέξτε το οποιαδήποτε στιγμή με την εφαρμογή WIZ ή με τη φωνή σας.



## Εκατομμύρια χρώματα και λειτουργίες φωτισμού που αλλάζουν για να φτιάξετε τη μέρα σας

Επιλέξτε οποιοδήποτε ανοιχτό χρώμα σας αρέσει ή απλώς εφαρμόστε μια λειτουργία δυναμικού φωτισμού που σχεδιάσαμε για εσάς. Το τζάκι ή ο ωκεανός, για παράδειγμα, θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα και να φτιάξετε τη διάθεσή σας.

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΛΑΜΠΤΉΡΗΡΑ

Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου  
Σχήμα λαμπτήρα: C37  
Υποδοχή: E14  
Τύπος γυαλιού: Γαλακτόχρωμο  
Με ρύθμιση έντασης: Ναι

### ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΛΑΜΠΤΉΡΗΡΑ

Βάρος: 0,045 kg

### ΑΝΤΟΧΉ

Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 15 έτος(η)  
Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%  
Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000  
Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΦΩΤΙΣΜΟΎ

Χρωματική ομοιομορφία: 6 SDCM  
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 90  
Θερμοκρασία χρώματος: 2200-6500 K  
Κατηγορία χρώματος φωτός: Πλήρες εύρος χρωμάτων  
Ονομαστική φωτεινή ροή: 470 lm  
Χρόνος εκκίνησης: <0.5 s  
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: άμεσος πλήρης φωτισμός  
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 95 lm/W

### ΆΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Ρεύμα λαμπτήρα: 40 mA

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

EAN: 8718699787097  
EOC: 871869978709701  
Τίτλος προϊόντος: Wi-Fi BLE 40W C37 E14 922-65 RGB 1PF/6

### ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΡΕΎΜΑΤΟΣ

Συντελεστής ισχύος: 0.51  
Τάση: 220-240 V  
Ισοδύναμο ισχύος: 40 W  
Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F  
Κατανάλωση ενέργειας: 4,9 W  
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες: 5

### ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Συνολικό ύψος: 116 mm  
Συνολικό μήκος: 116 mm  
Συνολικό πλάτος: 39 mm

### ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΈΣ ΤΙΜΈΣ

Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000  
Ονομαστική φωτεινή ροή: 470 lm  
Ονομαστική ισχύς: 4.9 W

### ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Συχνότητα: 50-60  
Αρ. εγγραφής EPREL: 1877836  
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής: Sphere

### ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

Συμβατό με τη λειτουργία για εφέ φωτισμού: Yes  
WiFi: Wireless G  
Καθορισμένη περίοδος υποστήριξης: Minimum of 60 months after introduction date  
Μέγιστος αριθμός εξαρτημάτων: 9999  
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

### ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

EAN/UPC - προϊόν: 8718699787097  
Καθαρό βάρος: 0,05 kg  
Μικτό βάρος: 0,09 kg  
Ύψος: 16 cm  
Μήκος: 7 cm  
Πλάτος: 7 cm