PHILIPS

LEDtube με υποδοχές S19

LED

300 mm

2700K

S19



8719514263604

A ↑ G F



Δυνατός φωτισμός LED κορυφαίας ποιότητας

Αυτός ο σωληνοειδής λαμπτήρας Philips LED S14S έχει εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής και σας βοηθά σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας. Με ζεστή λευκή θερμοκρασία χρώματος, είναι το ιδανικό υποκατάστατο μακράς διαρκείας για τους γραμμικούς σωλήνες φθορισμού (TL).

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Παντού φως

Χαρακτηριστικά

Παντού φως

Χάρη στο πρωτοποριακό αλλά vintage σχήμα του, αυτός ο λαμπτήρας LED εμποδίζει την εμφάνιση της σκιάς που εμφανίζεται συνήθως στο άκρο διάχυσης της δέσμης. Το αποτέλεσμα; Φυσικό, θερμό, λευκό φως παντού.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Άλλο
- Υποδοχή: S19
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Ματ
- Υλικό λαμπτήρα: Πλαστικό

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 °C έως +45 °C
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 30.000

Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Εγγύηση

- Περίοδος εγγύησης: 2 έτη

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 480 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 0.5 s
- Κωδικός χρώματος: 827 | CCT of 2700K
- Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.): 2700 K
- Φωτεινή ροή: 480 lm
- Στροβοσκοπικό εφέ: 0,1
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 106 lm/W

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Σημάνσεις εγκρίσεων: Συμμόρφωση με την οδηγία RoHS, Σήμανση CE, Πιστοποιητικό KEMA Keur
- Καινοτομίες LED: EyeComfort

Άλλα χαρακτηριστικά

- Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ: Ναι

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8719514263604
- EOC: 871951426360400
- Τίτλος προϊόντος: LED 4.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4

Ρεύμα

- Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα): 0.5

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.5
- Τάση: 220-240 V
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F
- Κατανάλωση ενέργειας: 4,5
- Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες: 5

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Συνολικό ύψος: 310 mm
- Συνολικό μήκος: 310 mm
- Συνολικό πλάτος: 38 mm

Ονομαστικές τιμές

- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 30.000

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60
- Διάμετρος: 38 mm
- Αρ. εγγραφής EPREL: 387346
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής: Sphere
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM): 0,1
- Line Frequency: 50 to 60
- Βάση-κάλυμμα: S19
- Συμβατότητα μπάλαστ: Δίκτυο

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8719514263604
- Καθαρό βάρος: 0,08 kg
- Μικτό βάρος: 0,1 kg
- Ύψος: 34,3 cm
- Μήκος: 4 cm
- Πλάτος: 4 cm

Ημερομηνία έκδοσης: 2025-08-30
Έκδοση: 0.242

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com