

PHILIPS

Έξυπνος λαμπτήρας
A67 - E27 - 1600

HueWhite ambiance

Έως 1521 lumens*

Θερό έως ψυχρό λευκό φως

Άμεσος έλεγχος μέσω Bluetooth

Προσθέστε μια γέφυρα Hue
Bridge για να ξεκλειδώσετε
περισσότερες δυνατότητες



8719514288195



Εύκολος έξυπνος φωτισμός

Αυτός ο έξυπνος λαμπτήρας LED με υποδοχή E27 είναι ο πιο φωτεινός της γκάμας και διαθέτει φωτεινότητα ισοδύναμη με εκείνη ενός παραδοσιακού λαμπτήρα 100 W. Ιδανικός για τον φωτισμό μεγάλων χώρων με ρυθμιζόμενο λευκό φως.

Εύκολος έξυπνος φωτισμός

- Ελέγξτε έως και 10 φώτα με την εφαρμογή Bluetooth
- Ελέγξτε τα φώτα με τη φωνή σας*
- Φτιάξτε την ιδανική ατμόσφαιρα με λευκό φωτισμό θερμού έως ψυχρού φωτός
- Εξασφαλίστε τις ιδανικές ρυθμίσεις φωτισμού για τις καθημερινές σας δραστηριότητες
- Ξεκλειδώστε την πλήρη σουίτα έξυπνων δυνατοτήτων φωτισμού με το Hue Bridge
- Ισχυρό, έντονο λευκό φως με δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας

Χαρακτηριστικά

Ελέγξτε έως και 10 φώτα με την εφαρμογή Bluetooth



Με την εφαρμογή Hue Bluetooth, μπορείτε να ελέγχετε τα έξυπνα φώτα Hue που έχετε εγκατεστημένα σε ένα δωμάτιο του σπιτιού σας. Προσθέστε έως και 10 έξυπνα φώτα και ελέγξτε τα όλα μαζί με το απλό άγγιγμα ενός πλήκτρου στην κινητή συσκευή σας.

Ελέγξτε τα φώτα με τη φωνή σας*



Το Philips Hue συνεργάζεται με το Amazon Alexa και το Google Assistant, όταν συνδυάζεται με μια συμβατή συσκευή Google Nest ή Amazon Echo. Απλές φωνητικές εντολές σας επιτρέπουν να ελέγχετε πολλά φώτα ταυτόχρονα στο ίδιο δωμάτιο ή έναν μόνο λαμπτήρα.

Φτιάξτε την ιδανική ατμόσφαιρα με λευκό φωτισμό θερμού έως ψυχρού φωτός



Αυτή η σειρά λαμπτήρων και φωτιστικών προσφέρει λευκό φωτισμό διαφόρων αποχρώσεων, από θερμό έως ψυχρό φως. Χάρη στη δυνατότητα πλήρους ρύθμισης έντασης φωτός από έντονα μέχρι χαμηλά φώτα νύχτας, μπορείτε να ρυθμίσετε με ακρίβεια τα φώτα σας στην ιδανική απόχρωση και φωτεινότητα φωτισμού ανάλογα με τις καθημερινές σας ανάγκες.

Εξασφαλίστε τις ιδανικές ρυθμίσεις φωτισμού για τις καθημερινές σας δραστηριότητες



Κάντε την ημέρα σας πιο εύκολη και πιο ευχάριστη με τέσσερις προκαθορισμένες ρυθμίσεις φωτισμού που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για τις καθημερινές εργασίες σας: Energize, Concentrate, Read και Relax. Τα δύο σκηνικά φωτισμού με ψυχρούς τόνους, το Energize και το Concentrate, σας βοηθούν να ξεκινήσετε την ημέρα σας ή να διατηρήσετε τη συγκέντρωσή σας, ενώ τα πιο θερμά σκηνικά φωτισμού, το Read και το Relax, σας παρέχουν άνεση κατά το διάβασμα ή σας βοηθούν να ηρεμήσετε το πολυάσχολο μυαλό σας.

Ξεκλειδώστε την πλήρη σουίτα έξυπνων δυνατοτήτων φωτισμού με το Hue Bridge



Το Hue Bridge ξεκλειδώνει τις δυνατότητες που κάνουν τον έξυπνο φωτισμό πραγματικά έξυπνο — έλεγχος του φωτισμού όταν είστε εκτός σπιτιού, φωνητικός έλεγχος, αυτοματοποιημένος φωτισμός και πολλά άλλα. Προσθέστε ένα Hue Bridge στην εγκατάστασή σας για να δημιουργήσετε συναρπαστικές εμπειρίες, να αξιοποιήσετε την τεχνολογία που είναι ασφαλής και αξιόπιστη και πολλά άλλα. Το Hue Bridge είναι το κλειδί για έξυπνο φωτισμό, όπως δεν τον έχετε ξαναδεί.

Ισχυρό, έντονο λευκό φως με δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας



Αυτός ο λαμπτήρας παρέχει ένα ισχυρό θερμό έως ψυχρό λευκό φωτισμό που είναι αρκετά φωτεινός για να φωτίζει πλήρως την κουζίνα, το σαλόνι ή άλλο δωμάτιο όπου χρειάζεστε λειτουργικό φωτισμό.

Προδιαγραφές

Διαστάσεις λαμπτήρα

- Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 67x131

Περιβάλλον

- Υγρασία λειτουργίας: 5% <H<95% (χωρίς υγραποίηση)
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C έως 45 °C

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Ρύθμιση της έντασης από την εφαρμογή Hue και από τον διακόπτη: Ναι

Εγγύηση

- 2 έτη: Ναι

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8719514288195

Κατανάλωση ρεύματος

- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Απόδοση lumen στα 4000 K: 1.521 lm
- Βάρος: 172 g
- Τεχνολογία λαμπτήρα: LED
- Υποδοχή/κάλυκας: E27
- Αρ. εγγραφής EPREL: 1522890

Λαμπτήρας

- Ρύθμιση ελέγχου αναφοράς*: 4000K; via Hue app scene "Cool bright"
- Θερμοκρασία χρώματος: 2200K-6500K
- Διάμετρος: 60 mm
- Μέγεθος: A67
- Τάση εισόδου: 220V-240V
- Διάρκεια ζωής: 25.000 h
- Απόδοση φωτισμού: Θερμό έως ψυχρό λευκό φως
- Απόδοση lumen: 1521 lm στα 4000K
- Μέγ. ισχύς σε κατάσταση αναμονής: 0.5 W
- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Συντελεστής ισχύος: 0.9
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 25.000 h
- Με δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού: όταν είναι συνδεδεμένο στην εφαρμογή Bluetooth ή στη γέφυρα Hue Bridge
- Έναρξη: Άμεση απόδοση φωτισμού 100%
- Ισχύς: 15 W
- Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Bluetooth και Zigbee
- Με δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού: Όταν είναι συνδεδεμένο στην εφαρμογή Bluetooth ή στη γέφυρα Hue Bridge

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Λαμπτήρες hue: 1

Υποστήριξη

- Συμβατό με τη λειτουργία για εφέ φωτισμού: Yes
- Συμβατότητα με HomeKit: Yes
- Εφαρμογή Philips Hue: IOS 15 και μεταγενέστερη έκδοση, Android 10.0 και μεταγενέστερη έκδοση
- Φωνητικοί βοηθοί: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (μέσω γέφυρας Hue Bridge), Microsoft Cortana (μέσω γέφυρας Hue Bridge)
- Defined support period: 5 years, except 3 years for Hue Bridge (see "End of Support Policy")

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8719514288195
- Καθαρό βάρος: 0,15 kg
- Μικτό βάρος: 0,21 kg
- Ύψος: 210 mm
- Μήκος: 72 mm
- Πλάτος: 72 mm
- Αριθμός υλικού (12NC): 929002471901



Ημερομηνία έκδοσης:
2024-04-22
Έκδοση: 0.830

© 2024 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com