

PHILIPS

Σποτ 20W MR16
GU5.3

LED

2700K

230 lm

15.000 ώρες



8719514307605



Δυνατός φωτισμός LED κορυφαίας ποιότητας

Τα LED σποτ της Philips προσφέρουν εστιασμένη δέσμη έντονου φωτός, μεγάλη διάρκεια ζωής και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Κανέναν ορατό τρεμόπαιγμα
- Πραγματικά θερμό λευκό φως, ίδιο με αυτό μιας κλασσικής λάμπας πυράκτωσης

Αντικαταστήστε εύκολα και απλά τους παλιούς λαμπτήρες σας

- Παρόμοιο μέγεθος και σχήμα με τους λαμπτήρες αλογόνου με ανακλαστήρα

Χαρακτηριστικά

Κανέναν ορατό τρεμόπαιγμα

Όταν το φως τρεμοπαίζει σε γρήγορους ρυθμούς μπορεί να είναι κουραστικό για τα μάτια, να προκαλεί πονοκεφάλους, ακόμη και να προκαλέσει μια κρίση επιληψίας στα άτομα με φωτοευαισθησία. Είναι και δυσάρεστο και περιττό. Τα LED μπορεί να τρεμοπαίζουν λόγω της ταχείας τους αντίδρασης στο ρεύμα του οργάνου. Ωστόσο, επειδή τα LED της Philips έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι διακυμάνσεις του ρεύματος εξόδου του οργάνου, εξαλείφουν τους παράγοντες που προκαλούν το τρεμόπαιγμα. Έτσι, δεν θα βλέπτετε καμία αναλαμπή, ούτε καν ως υπόνοια.

Πραγματικά θερμό λευκό φως, ίδιο με αυτό μιας κλασσικής λάμπας πυράκτωσης



Αυτός ο λαμπτήρας έχει θερμοκρασία χρώματος 2700K, για ζεστή, γαλήνια ατμόσφαιρα, ιδανική για χαλάρωση. Αυτό το φωτιστικό 2700K είναι ιδανικό για διακοσμητικό φωτισμό.

Αντικαθιστά σποτ αλογόνου



Με το όμορφο σχήμα και τις οικείες διαστάσεις του, είναι ένας μοντέρνος λαμπτήρας φωτισμού LED με ανακλαστήρα. Η ιδανική βιώσιμη εναλλακτική για τους παραδοσιακούς λαμπτήρες αλογόνου με ανακλαστήρα.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Κατευθυντικό σποτ
- Υποδοχή: GU5.3
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Διαφανές
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Υλικό λαμπτήρα: Γυαλί

Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 4,6 cm
- Πλάτος: 5,1 cm

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίπτει το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 36 μοίρα(ες)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 230 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: άμεσος πλήρης φωτισμός
- Κωδικός χρώματος: 827 | CCT of 2700K

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort

Άλλα χαρακτηριστικά

- Απόδοση: 79 lm/W

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8719514307605
- EOC: 871951430760500
- Τίτλος προϊόντος: LED 20W MR16 WW 36D RF ND SRT4

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.6
- Τάση: 12V AC electronic V
- Ισχύς: 2,9 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 20 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 4,55 cm

Ονομαστικές τιμές

- Ονομαστική μέγιστη ένταση: 560 cd

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: ~ Hz
- Αρ. εγγραφής EPREL: 421456

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC – προϊόν: 8719514307605
- Καθαρό βάρος: 0,05 kg
- Μικτό βάρος: 0,07 kg
- Ύψος: 12,7 cm
- Μήκος: 5,3 cm
- Πλάτος: 6,3 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-05-22
Έκδοση: 0.394

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com